dLAN® 1200+



- 1x Gigabit LAN
- Integrierte Steckdose
- Range+ Technology

1200 Mbit/s

Generation Gigabit

Die neue Powerline-Generation – devolo dLAN® 1200+. Damit bauen Sie ganz einfach das derzeit leistungsstärkste Heimnetz über die die Stromleitung: Verbinden Sie Ihre netzwerkfähigen Geräte mit bis zu 1200 Mbit/s für anspruchsvollste Datenübertragungen und blitzschnellen Internetzugriff. Per Adapter mit Gigabit-LAN-Anschluss schließen Sie z.B. PC, TV oder Spielekonsole kinderleicht ans Internet an. Die integrierte range+ Technologie sorgt dabei für stabilste Verbindungen mit deutlich höheren Reichweiten als früher. Setzen Sie jetzt auf die neue dLAN®-Generation von devolo – dem weltweiten Powerline-Marktführer.

Dank integrierter Steckdose geht kein Stromanschluss verloren.





dLAN® 1200+
Ergänzung



dLAN® 1200+
Starter Kit

dLAN® 1200+

Highlights:



- Ihr Heimnetz aus der Steckdose. Auspacken. Einstecken. Loslegen. Die einfache Verbindung über die hausinterne Stromleitung. Und schon wird jede gewünschte Steckdose zum Internetzugang.
- Die optimale Internetverbindung für PCs, Fernseher und Spielekonsolen. Ohne Signalverlust - stabil und konstant.
- Mit blitzschnellen 1200 Mbit/s für anspruchsvollste Datenübertragungen.
- Mit der range+ Technologie noch leistungsstärker und mit höherer Reichweite.
- Kinderleichte Installation. Einfach auspacken, einstecken und loslegen.
- Mit dem Gigabit LAN-Anschluss können Sie ein internetfähiges Gerät jederzeit per Netzwerkkabel mit dem Internet verbinden (z.B. Spielekonsole oder Smart-TV).
- Mit der integrierten Steckdose geht Ihnen kein Stromanschluss im Raum verloren.
- Automatische Verschlüsselung! Aktiver Schutz vor unbefugtem Zugriff.
- Mit der innovativen PowerSave-Technik von devolo minimaler Energieverbrauch: permanent, intelligent und ganz automatisch.
- Automatischer Phasensprung: Ermöglicht den Zugriff auf das Internet in jedem Raum und macht daraus im Handumdrehen Ihr Heimnetzwerk.
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk jederzeit und integrieren Sie weitere Geräte in Ihr Heimnetz, ganz einfach mit zusätzlichen dLAN®-Adaptern.
- Inklusive dLAN® Cockpit Software für die Heimnetz-Konfiguration am PC (Windows, Mac OS® X, Linux®).
- Kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/650/1200-Produktreihe.
- Setzen Sie auf die Nummer 1: Bereits über 10 Mio. zufriedene devolo dLAN®-Kunden weltweit.
- Volle 3 Jahre Garantie.

range+ Technology

Die Powerline-Technologie sorgt für eine stabilere Internetverbindung mit deutlich höheren Reichweiten. Ihre Steckdosen werden noch effizienter genutzt.



Artikelnummern:



dLAN® 1200+:
09320 (DE)



dLAN® 1200+ Starter Kit:
09376 (DE)

devolo
The Network Innovation

devolo Deutschland
Charlottenburger Allee 60
52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0
Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.de
www.devolo.de

devolo
The Network Innovation



dLAN® 1200+

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
Reichweite (in m)	Powerline: 400
Sicherheit	128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi)
Taster	Pairing
Buchse • Stecker • Länder	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	16 A
Geräte-Anschluss	1 x Ethernet RJ45
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 4.2 Typisch W/A: 3.0 Stand-By W/A: 0.7
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	130 x 66 x 42
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)

devolo
The Network Innovation



dLAN® 1200+

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

9320 (DE,AT)

EAN: 4250059693203
Gewicht: 380 g
Größe: 115 x 190 x 81 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE:	255 g
Papier (Grüner Punkt):	100 g
Plastik (Grüner Punkt):	2 g
sonstiges (Grüner Punkt):	0.2 g

Starter Kit

9376 (DE,AT)

EAN: 4250059693760
Gewicht: 710 g
Größe: 188.5 x 231 x 78.5 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE:	510 g
Papier (Grüner Punkt):	165 g
Plastik (Grüner Punkt):	4 g
sonstiges (Grüner Punkt):	0.2 g

© 2014 devolo AG, Germany. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Version: de_DE 28.08.2014

devolo AG . Charlottenburger Allee 60 . 52068 Aachen . Tel.: +49 (0) 241 182 79 0 . Fax.: +49 (0) 241 182 79 99 . www.devolo.de . info@devolo.de