


dLAN[®] 1200+ WiFi ac

Endlich: WLAN überall!

- ✓ Revolutionär einfach
- ✓ WLAN endlich in jedem Raum
- ✓ Bester Empfang für Smartphone und Tablet



-  INTEGRIERTE CH-STECKDOSE
-  WIFI ac STANDARD
-  2x GIGABIT LAN

devolo

Highlights:

- Beste Heimnetz-Verbindung dank Powerline-Technologie. WLAN aus jeder Steckdose. Einfach auspacken, einstecken, loslegen.
- Endlich WLAN in ac-Geschwindigkeit: bis zu 1200 Mbit/s für Smartphone, Tablet, Laptop etc.
- Vier integrierte Antennen sorgen für ausgezeichneten WLAN-ac-Empfang.
- Gleichzeitige Nutzung der WLAN-Frequenzen 2,4 und 5 GHz für maximale WLAN-Geschwindigkeit.
- Powerline-Verbindung über die Stromleitung mit bis zu 1200 Mbit/s.
- devolo range+ Technology nutzt erstmals alle drei Leitungen des Stromkreises parallel für noch mehr Leistung und höhere Reichweite.
- Mit zwei integrierten Gigabit LAN-Anschlüssen für Ihre internet-fähigen Geräte (Smart-TV, Spielekonsole, PC, etc.).
- Mit der integrierten CH-Steckdose inklusive Kindersicherung geht kein Stromanschluss im Raum verloren.
- Die WiFi Move Technology verbindet automatisch mehrere Adapter zu einem WLAN-Netzwerk. Optimaler WLAN-Empfang, im gesamten Haus, voll automatisch.
- Integrierte Verschlüsselung per Knopfdruck! 128 Bit AES für die Powerline-Verbindung und WPA2 für WLAN-ac.
- Funktioniert dank automatischem Phasensprung im ganzen Haus.
- Die intuitive devolo App hilft Ihnen, Ihr persönliches Heimnetz optimal zu verwalten und auf Ihre Bedürfnisse anzupassen (z.B. Kindersicherung, Gastzugänge, WLAN-Zeitsteuerung).
- Kompatibel mit allen Adaptern der 200/500/650/1200-Produktreihe.
- Setzen Sie auf die Nummer 1: Bereits über 20 Mio. verkaufte devolo dLAN®-Adapter weltweit.
- Volle 3 Jahre Garantie.



devolo range+ Technology nutzt erstmals alle drei Leitungen des Stromkreises parallel für noch mehr Leistung und höhere Reichweite.



Die WiFi Move Technology verbindet automatisch mehrere Adapter zu einem WLAN-Netzwerk. Optimaler WLAN-Empfang, im gesamten Haus, ganz automatisch.

Artikelnummern:



dLAN® 1200+ WiFi ac:
09388 (CH)



dLAN® 1200+ WiFi ac Starter Kit:
09395 (CH)





dLAN® 1200+ WiFi ac

Technische Angaben

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.11 a, b, g, n, ac (2.4 / 5 GHz concurrent) , IEEE 1905.1, IEEE 802.1p, IEEE 1901 Auto MDI/X Wi-Fi Alliance HomePlug
Protokolle	CSMA/CA (Powerline)
Geschwindigkeiten	Wi-Fi 867 (mbps, 2x2 MIMO/ 5 GHz), Wi-Fi 300 (mbps, 2x2 MIMO/ 2,4 GHz) Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880 Wi-Fi DSSS (IEEE 802.11b) • Wi-Fi OFDM (IEEE 802.11a, g, n, ac) • WiFi 32
Reichweite (in m)	Powerline: 400 Wi-Fi: 300
Sicherheit	WPA/WPA2 WPS PIN, WPS PBC MAC-Address Filter Wi-Fi Time Schedule 128 Bit AES
LEDs	dLAN (multi) WiFi
Taster	Pairing Wi-Fi on/off Factory Default
Buchse • Stecker • Länder	Type J (SEV 1011) • Type J (SEV 1011) • (CH)
Ausgangsleistung an integrierter Buchse	10 A
Geräte-Anschluss	2 x Ethernet RJ45 2x2 for 2,4 + 5 GHz concurrent / 4 x Antenna
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal W/A: 10,4 / 0,1 Typisch W/A: 8,1 / 0,1 Stand-By W/A: 2,2 / 0,1
Spannungsversorgung	internal 196-250 V AC 50 Hz
Dämpfungsfilter	2 - 68 MHz
Filtercharakteristik	-22 db bis -45 db
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (in mm, ohne Stecker)	152 x 76 x 40(withoutplug)
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Betriebssysteme	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
Zulassungen	CE Class B (EU, CH, NO)
Zusätzliche Features	Interfaces an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite, WiFi Move Technology



dLAN® 1200+ WiFi ac

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

9388 (CH)

EAN: 4250059693883
Gewicht: 510 g
Größe: 115 x 187 x 80 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 354 g
Papier (Grüner Punkt): 120 g
Plastik (Grüner Punkt): 2 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0 g

Starter Kit

9395 (CH)

EAN: 4250059693951
Gewicht: 830 g
Größe: 184 x 228 x 86 mm

WEEE Zusatzinformationen:

Gewicht WEEE: 620 g
Papier (Grüner Punkt): 165 g
Plastik (Grüner Punkt): 4 g
sonstiges (Grüner Punkt): 0.2 g