



# AutoMax™ 130C

Automatischer Partikelschnitt Aktenvernichter | SOHO Verwendung für 1-3 Nutzer



- **Automatische Aktenvernichtung** für ein Maximum an Produktivität
- Vernichtet 130 Blatt (70g/m<sup>2</sup>) automatisch und 8 Blatt durch manuellen Einzug
- Auto Reverse Funktion verhindert Papierstaus
- **SilentShred** minimiert Geräuschbelästigungen im Büro
- **SleepModus** wird bei 2 Min. Nicht-Gebrauch aktiviert
- Shreddert Dokumente in 4x51mm Partikel (DIN Sicherheitsstufe P-3)
- Zum Vernichten der max. Kapazität braucht der 130C nur 5 Minuten
- 32 Liter herausziehbarer Papierkorb
- Vernichtet auch Kreditkarten, Heft- und Büroklammern



Schneidleistung	Schnittart	Schnittgröße	DIN Sicherheitsstufe	Arbeitsbreite (mm)	Schnittgeschwindigkeit	Auffangvolumen	Betriebsdauer	Vernichtet auch	Garantie Gerät/Schneidmesser
130 Blatt	Partikel	4x51mm	P-3	230	3m/Min.	32 Liter	10 Min.		2/5 Jahre

## SPEZIFIKATIONEN

### AutoMax 130C

Bestellnummer	4680101 (EU) / 4680901 (CH)
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Retail Barcode	043859683741 (EU) / 043859691180 (CH)
Barcode Außenverpackung	50043859683746 (EU) / 50043859691185 (CH)
Produktmaße (HxBxT in mm)	540 x 345 x 515
Maße Retailverpackung (HxBxT in mm)	n/v
Maße Umverpackung (HxBxT in mm)	598 x 393 x 560
Produktgewicht (in kg)	~ 14,4
Gewicht Retailverpackung (in kg)	n/v
Gewicht Umverpackung (in kg)	~ 18,2

### Sicherheitsstufen gemäß DIN 66399-2

Sicherheitsstufe – Papier	P-3
Sicherheitsstufe – CDs/DVDs	-
Sicherheitsstufe – Kreditkarten	T-3

### Schutzklassen Zuordnung

	Sicherheitsstufe 3
Schutzklasse 1	x
Schutzklasse 2	x
Schutzklasse 3	

### Zubehör

Abfallbeutel: 36053  
 Öl: 355ml - 35250, 120ml im PDU - 3505006