

---

Artikelnummer: 224-112  
Produktbeschreibung: 2-Leiter-Leuchtenklemme; Standard-Ausführung;  
Dauerbetriebstemperatur 105°C; CAGE CLAMP®-Anschluss

---

kein bild  
Verpackungseinheit 1000 10\*100 Stück

Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	1 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	14 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e (eindrätig)
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Aderzahl	2
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	4 A
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Leiterart	e+f (eindrätig + feindrätig)
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	24 A
Gewicht	2,04 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung



Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	15,5 mm
Höhe [inch]	0,61 in
Breite [mm]	9,5 mm
Breite [inch]	0,374 in
Tiefe [mm]	20,5 mm
Tiefe [inch]	0,807 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm² ]
224-112	ASTA	Cert.No.174	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	BBJ	B/12/694/03	400	24	2,5
224-112	BV	11914/AO	300	24	2,5
224-112	CCA	DK95-05205	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	CSA	154112-1059435	300		14-12
224-112	DEMKO	119688/01/02			2,5
224-112	DEMKO	CCA-DK95-05205	400	24	2,5
224-112	FIMKO	163400-01			2,5
224-112	GL	17294-00HH	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	KEMA	96.1739.01	400	24	2,5
224-112	NEMKO	P96191377			2,5
224-112	ÖVE	1193-028	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	RMR	99.00007.250	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	RosTesT	B09523	400	24	1-2,5/0,5-2,5
224-112	SEMKO	9617079			2,5
224-112	UL	E69654	300	4	18-16
224-112	VDE	95667	400	24	2,5T110

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten