

F2000

Universaltragtasche

Universal Carrying Bag

Sacoche de transport universelle

3-349-126-02
2/5.10

- D** Die Universaltragtasche ist geeignet für folgende Mess- und Prüfgeräte sowie Zubehör:
- GB** The universal carrying bag is suited for the following measuring and test instruments, and accessories:
- F** La sacoche de transport universelle peut contenir les appareils de mesure et de contrôle suivants avec leurs accessoires :

- PROFITEST MASTER
- PROFITEST 0100S-II+ / PROFITEST 2 / ONE
- PROFITEST 204
- METRISO 5000 A/AK / METRISO 5000 D-PI
- SECUSTAR FM+ / SECULIFE SB+ / SECULIFE SR
- SECUTEST S2 N+ / SECUTEST SIII + / SECULIFE ST
- MINITEST | MASTER | PRO | BASE



D

Merkmale

Gepolsterte Tragtasche aus Kunststoff mit verstellbarem Tragegurt. Die Deckelverschlüsse und die Tragegurtanschlüsse sind als Schnappverschlüsse ausgeführt.

Gerätefixierung durch variablen Steg

Stegabmessungen 15,5 x 5,5 cm (B x H)
Stegbefestigung über Klettverschluss
von 20 ... 38 cm variabel fixierbar

Seitenfach

Abmessungen 3 cm tief und 20 cm hoch
Befestigung über Klettband, herausnehmbar

Gummibandhalterung für 3 Prüfspitzen

Abmessungen der Tasche

Breite x Höhe x Tiefe 38⁺⁴ cm x 31⁺³ cm x 20⁺² cm

GB

Features

Padded plastic carrying bag with adjustable shoulder strap. The cover is closed and the strap is attached by means of snap catches.

Device is Secured with Adjustable Web

Web dimensions 15.5 x 5.5 cm (W x H)
Web attachment with Velcro, can be attached variably from 20 to 38 cm

Side Pocket

Dimensions 3 cm deep, 20 cm high
Attachment with Velcro (can be removed)

Rubber Band for Securing 3 Test Probes

Bag Dimensions

W x H x D 38⁺⁴ cm x 31⁺³ cm x 20⁺² cm

Bestellangaben

Bezeichnung	Typ	Artikelnummer
Universaltragtasche	F2000	Z700D

Order Information

Designation	Type	Article Number
Universal carrying bag	F2000	Z700D

F2000

Universaltragtasche / Universal Carrying Bag

Sacoche de transport universelle

F

Caractéristiques

Sacoche de transport rembourrée en plastique avec bandoulière réglable. Les fermetures des rabats et les fixations de la bandoulière sont à déclic.

Fixation des appareils par barrette mobile

Dimensions

de la barrette 15,5 x 5,5 cm (L x H)

Fixation

de la barrette par scratch réglable de 20 à 38 cm

Compartiment latéral

Dimensions 3 cm d'épaisseur x 20 cm de hauteur

Fixation par scratch, amovible

Bande de caoutchouc pouvant contenir 3 pointes de touche

Dimensions de la sacoche

Largeur x hauteur

x épaisseur : 38^{+4} cm x 31^{+3} cm x 20^{+2} cm

Indications à fournir à la commande

Désignation	Type	Référence
Sacoche de transport universelle	F2000	Z700D

Gedruckt in Deutschland • Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany • Subject to change without notice.
Imprimé en Allemagne • Sous réserve de modifications.

 GOSSEN METRAWATT

GMC-I Messtechnik GmbH
Südwestpark 15
90449 Nürnberg • Germany

Telefon +49 911 8602-111
Telefax +49 911 8602-777
E-Mail info@gossenmetrawatt.com
www.gossenmetrawatt.com