

Blinklicht + Sirene rot

SG1681

Die Sirene mit Blinklicht können Sie innerhalb und außerhalb Ihres Gebäudes montieren. Dieser Kombisignalgeber ist der entscheidende Baustein einer vollständig funktionierenden Alarmkette. Am Anfang steht ein Melder. Er löst aus und übermittelt der Alarmzentrale ein bestimmtes Ereignis. Je nach der Einstellung und dem Zustand (scharf/unscharf) der Zentrale, wird dann der Alarm an die Alarmsirene weitergeleitet. Die Alarmsirene mit Blinklicht ist ein Kombisignalgeber. Bei Alarm erzeugt die Sirene einen lauten Intervall-Ton mit über 100 dB Schalldruck. Zusätzlich zur akustischen Absicherung erfolgt eine optische Alarmierung durch ein farbiges Blinklicht (Blinkfrequenz: 2 Hz). Die Ansteuerung von Sirene und Blinklicht ist getrennt möglich. Das robuste Kunststoffgehäuse (IP 54) des Kombimelders bietet Schutz vor Umwelteinflüssen. Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, sollten Sie den Signalgeber nur im überdachten Außenbereich anbringen und ihn vor Regen schützen. Die Sirene mit Blinklicht wird extern mit 12V Betriebsspannung versorgt. Je nach Geschmack haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Leuchtfarben: Rot (SG1681), Gelb (SG1682) und Blau (SG1683).



Produkt highlights:

- Innen und Außen einsetzbar (IP54)
- Piezo-Signalgeber mit über 100dB
- Getrennte Ansteuerung von Blinklicht und Sirene

Technische Daten

Schutzart	IP54	Lautstärke	100 dB
Notstromversorgung	nein	Notstromakku	nein
Temperaturbereich	-10 bis +50°C	Sabotageüberwachung	nein
Leuchtyp	LED, Rot	Blinkfrequenz	2 Hz
Betriebsspannung	12 VDC	Stromaufnahme, StandBy	-
Stromaufnahme, Alarm	200mA	Leistungsaufnahme	2,4W
Abmessungen	122 x 73 x 43	Gewicht	