

## GP Super Alkaline AAAA-batteri, 25A/LR61, 2-pack



GP Super Alkaline är ett perfekt standardbatteri, lämpligt för de flesta produkter med låg till medelhög strömförbrukning.

- Perfekt för leksaker, väggklockor och ficklampor m.m.
- Passar hushåll med stor batteriåtgång
- Finns i de vanligaste batteristorlekarna: AA, AAA, C, D och 9 V.
- Lång livslängd

---

### ARTICLE INFORMATION:

Art.no: 151023  
EAN: 4891199058615

---

---

### CONTACT US

Call 031-799 16 00  
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se  
www.gpbmnordic.se

# GP Super Alkaline AAAA-batteri, 25A/LR61, 2-pack

## Technical specification

Spänning (Volt)	1.500
Tillverkningsland	Kina
Statistiskt nummer	8506101100
Batterityp	Alkaline - Super
Batteristorlek	AAAA

## Packaging information

	2-P	EXKRT	INKRT	ST
EAN kod	4891199058615	4891199058639	4891199058622	
Längd (mm)	9.000	293.000	134.000	0.000
Höjd (mm)	119.000	138.000	56.000	42.500
Bredd (mm)	84.000	205.000	88.000	8.300
Bruttovikt (kg)	0.02620	2.60000	0.30000	0.01310
Net Weight (kg)	0.02620	2.10000	0.30000	0.00700
Gross Volume	0.00000	0.00829	0.00000	0.00005
Net Volume	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Antal ST	2	160	20	1

### CONTACT US

Call 031-799 16 00  
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se  
www.gpbmnordic.se