

GP PowerBank Xtreme 20000 mAh, 3C20A, Vit



Extremt kraftfull bärbar laddare, 20 000 mAh, laddar en smartphone ca 10 gånger på en laddning. Perfekt för dig med många USB-rymlar, ett stort teknikintresse, för dig som reser mycket eller är intresserad av friluftsliv.

- Hela 20 000 mAh
- Lämplig för både låg- och högströmsenheter, laddar två enheter samtidigt.
- LED som visar laddstatus. Alla våra GP PowerBanks är godkända med UN38.3, vilket innebär att du kan använda dem på flygplan. De är också CE-märkta och uppfyller alla EES-krav.

ARTICLE INFORMATION:

Art.no: 405099
EAN: 4891199157592



CONTACT US

Call 031-799 16 00
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se
www.gpbmnordic.se

GP PowerBank Xtreme 20000 mAh, 3C20A, Vit

Technical specification

Laddaren hanterar	Smartphones, tablets etc.
Ingång	Micro-USB 2A
Utgång	USB-A 1A + 2.1A
Anslutningar	2 USB
Färg	Vit
Spänning (Volt)	3.700
Tillverkningsland	Kina
Statistiskt nummer	8507600030
EL-nr	6200116
Batterityp	Litiumjon (Li-Ion)
Nobb number	50574353
Kapacitet (mAh)	20000

Packaging information

	1-P	EXKRT	INKRT	ST
EAN kod	4891199157592	04891199157615	04891199157608	
Längd (mm)	30.000	400.000	75.000	146.000
Höjd (mm)	188.000	230.000	210.000	22.000
Bredd (mm)	112.000	300.000	118.000	74.000
Bruttovikt (kg)	0.44000	9.40000	0.89000	0.35600
Net Weight (kg)	0.35600	7.12000	0.71200	0.35600
Gross Volume	0.00000	0.02760	0.00000	0.00138
Net Volume	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Antal ST	1	20	2	1

CONTACT US

Call 031-799 16 00
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se
www.gpbmnordic.se