

CHERRY DW 3000



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Professionelles Funk-Desktop für Einsteiger

CHERRY DW 3000 ist solide CHERRY-Technologie in hervorragender Preisleistung. Modernes, flaches Design mit sanften, leisen und dauerhaft abriebfesten Tasten. Universell, zuverlässig und optimiert für professionellen Einsatz.

Entscheidende Vorteile

- Flache, kabellose Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock
- Flüsteranschlag-Tasten mit abriebfester Laser-Tastenbeschriftung
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- 4 Hotkeys (Taschenrechner, E-Mail, Browser, Sleep-Modus)
- Plug & Play über USB-Anschluss
- 3 Tasten Maus für Links- und Rechtshänder
- Optische Sensor-Technologie (1.200 dpi)
- Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus
- Störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite)
- Betrieb mehrerer Desktops möglich (multiplatzfähig)
- Nano USB-Empfänger
- GS-Zulassung

Technische Daten:

Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

Gehäusefarbe:

schwarz

Tastenfarbe:

schwarz

Gewicht (Produkt):

502 g (Tastatur mit Batterie), 85 g (Maus mit Batterie), 1,5 g (Empfänger)

Gesamtgewicht (mit Verpackung):

923 g

Funkreichweite:

ca. 10 m

Frequenzbereich:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Lagertemperatur:

-20°C bis 65°C

Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C


Stromaufnahme:

typ. 3 mA (Tastatur), typ. 6 mA (Maus), max. 35 mA (Empfänger)

Anschluss:

- USB

Produktzulassungen:

- c-tick 
- cULus 
- CE 
- FCC 
- TÜV/GS 

Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

Lieferumfang:

- gedruckte Bedienungsanleitung
- 1 Batterie (Typ AA)
- 1 Optische Funkmaus
- 1 Funktastatur
- 1 Nano-USB Funkempfänger
- 1 Batterie (Typ AAA)

Abmessungen Produkt:

458 x 170 x 20 mm (Tastatur), 109 x 62 x 37 mm (Maus), 18 x 13 x 5 mm (Empfänger)

Abmessungen Verpackung:

549 x 200 x 45 mm

Zuverlässigkeit:

- MTBF > 45.000 Stunden

Maus:

- Abtastung: Infrarot
- Auflösung: 1200 dpi
- Anzahl Tasten: 3
- Ausführung Mousrad: Scrollrad mit Tastenfunktion
- Bauform: Symmetrisch
- Anschluss: wireless
- Abtastrate: max. 2400/s
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Tastenfarbe: schwarz

Tastatur:

- Tastentechnologie: LPK
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Zusatztasten: 4

Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 21

Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Anzahl Tasten
1	CHERRY DW 3000	JD-0700DE-2	4025112081378	Deutschland	105+4
2	CHERRY DW 3000	JD-0700EU-2	4025112081859	US-Englisch mit EURO Symbol	104+4
3	CHERRY DW 3000	JD-0700FR-2	4025112081385	Frankreich	105+4
4	CHERRY DW 3000	JD-0700GB-2	4025112081392	UK	105+4