

Grub 2.1 Lautsprecherset 48W

Allgemeine Informationen

GRUB / retro style, modern vibes
 Grub™ ist die perfekte Passform, mit seinen attraktiven und faszinierenden Stil passt es in jeden Raum. Vergangenheit und Zukunft treffen sich in dieser Lautsprecher. Sein Retro-Design inspirierte Geräte des letzten Jahrhunderts mit exquisiten Details. Seine grosse akustische Struktur erlaubt eine grosse Reproduktionsleistung über den gesamten Frequenzbereich. Es ist die perfekte Möglichkeit eine hohe Klangqualität mit unglaublichen Stil zu ergänzen.

HÖHEPUNKTE

AUSGANGSLEISTUNG: 48W RMS (20W + 14W x 2)

FREQUENZBEREICH: 50Hz - 20kHz

VERZERRUNG: S/N: >50dB

TRENNUNG: >45dB→

AKKUSTIKBOX MATERIAL: HDAA Holzgehäuse

AKKUSTIKBOX GRÖSSE: 185x325 x270mm

TREIBER GRÖSSE: Woofer 5.25"

TREIBER MATERIAL: Cane Lignin

IMPEDANZ/ LEISTUNG: 4 Ohm 30W

SATELLITEN GRÖSSE: 185x135x105mm

TREIBER GRÖSSE: 2.5"

TREIBER MATERIAL: Cane Lignin

IMPEDANZ/ LEISTUNG: 4 Ohm 10W

TWEETER GRÖSSE: 0.5"

TWEETER MATERIAL: Polyethylene micro sheets

IMPEDANZ/ LEISTUNG: 4 Ohm 5W

VOLL MAGNETISCH ABGESCHIRMT

KONTROLLE: Volumen, Höhe, Bässe, Ausgleich

OUTPUTS: 3.5mm stereo

EINGÄNGE: 3.5mm stereo/ RCA stereo



Verkaufsinformationen

Ordercode:	TH-03505BL
Artikelbeschreibung:	Grub 2.1 Lautsprecherset 48W
Verpackung:	Giftbox
Marke:	Thonet & Vander



Produktdetails

- GRUB / retro style, modern vibes
- Grub is the perfect fit, with its attractive and captivating style it adapts to any room. Past and future converge in this

Menge	LxBxH (mm)	Gewicht
1	365x240x500	6810 gr.
3	380x740x520	21720 gr.

Grub 2.1 Lautsprecherset 48W

speaker. Its retro design, inspired in last century devices, with exquisite details. Its great acoustic structure allows a great reproduction performance on the entire frequency range. The perfect way to complement great sound quality with incredible style.

Spezifikationen

Frequenzbereich:	50 - 18.000 Hz
Gehäusefarbe:	Schwarz / Grau
Impedanz:	4 Ohm
Max. Leistung:	30 W
Modell:	Lautsprecher-Set 2.1
Nennbelastbarkeit:	48 W

Verpackungsinhalt

- Audio cable 2 RCA - 3.5mm stereo cable
- Power cable with tab IEC 60320 C7 - UK plug BS 1363
- Power cable (IEC 60320 C7) European plug CEE 7/16