

Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it>. Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

## ► Dati di base



Appoggio terminale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, siglabile con nastro Zack ZB 5 e ZBF 5, portacartellini per morsettiere KLM 2 e KLM, possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Codice articolo             | 3022276              |
| Denominazione articolo      | CLIPFIX 35-5         |
| EAN                         | 4017918194154        |
| VPE                         | 50 Pezzi             |
| Tariffa doganale            | 39269098             |
| Peso/Pezzi                  | 0,005037 KG          |
| Indicazione pagine catalogo | Pagina 334 (CL-2005) |

## ► Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



## ► Dati tecnici

### Dati generali

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 48,5 mm |
| Larghezza | 5,15 mm |
| Materiale | PA      |

## CLIPFIX 35-5



---

Colore

grigio

Classe di combustibilità a norma UL 94

V2



## ► Accessori

| Articolo         | Denominazione          | Descrizione   |
|------------------|------------------------|---|
| <b>Siglatura</b> |                        |   |
| 1051993          | B-STIFT                | Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm   |
| 0807575          | KLM 2                  | Portacartellini per morsettiere, regolabile in altezza, per appoggio terminale CLIPFIX 35, siglabile con SS-ZB o con due cartellini ZB 10, dimensioni campo di siglatura: 20 x 8 mm |
| 0811228          | X-PEN 0,35             | Penna di siglatura senza cartuccia per la siglatura manuale di cartellini, estremamente resistente allo strofinamento, spessore tratto 0,35 mm                                      |
| 1050004          | ZB 5 :UNBEDRUCKT       | nastro Zack in bianco, 10 pezzi, da siglare con penna B-Stift, ZB-T o sistema CMS, sufficiente per siglare 100 morsetti di 5,2 mm di spessore, colore: bianco                       |
| 1050017          | ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN  | Nastro Zack, 10 pezzi, siglatura longitudinale: con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc. fino a 991-1000, colore: bianco   |
| 1050295          | ZB 5:SO/CMS            | Nastro Zack, 10 pezzi, divisibile, per siglatura speciale custom  |
| 0808671          | ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN | Nastro Zack piatto, siglatura longitudinale: 10 pezzi, con i numeri da 1 a 10, da 11 a 20 ecc fino a 991-1000, colore: bianco   |
| 0808707          | ZBF 5:SO/CMS           | Nastro Zack, piatto, 10 pezzi, divisibile, siglatura speciale, custom   |
| 0808642          | ZBF 5:UNBEDRUCKT       | Nastro Zack, piatto, in bianco: 10 pezzi, da siglare con penna B-STIFT o ZBF-T, per 100 morsetti, colore: bianco  |

## ► Indirizzo

---

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel.: +49 5235 3 00  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.de>  
Phoenix Contact  
Con riserva di modifiche tecniche.