



ProLite XUB2790HS-B1

27"-Monitor mit AH-IPS-Panel, extrem flachen Rahmen und höhenverstellbarem Standfuß

ProLite XUB2790HS ist ein 27" (68.6 cm) mit IPS-Panel-Technologie und LED-Hintergrundbeleuchtung. Er bietet exakte und gleichmäßige Farbwiedergaben bei gleichzeitig hoher Blickwinkelstabilität und einer schneller Reaktionszeit. In Kombination mit dem ergonomischem Standfuß inklusive Pivot-Funktion erweist sich das Gerät als echter Allrounder. Der ProLite XUB2790HS ist hervorragend geeignet für Foto-Design, Web-Design, Standard Office- und Multi-Monitor-Anwendungen.

DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale	27"; 68.6cm
Panel	IPS LED
Arbeitsfläche H x B	336.3 x 597.9 mm; 13.2" x 23.5"
Reaktionszeit	5 ms
Kontrastverhältnis	1000 : 1 typisch
Kontrastverhältnis	5 000 000 : 1 ACR
Helligkeit	250 cd/m ² typisch
Blickwinkel	horizontal/vertikal: 178° / 178°; rechts/links: 89° / 89°; nach oben/unten: 89° / 89°
Darstellbare Farben	16.7 Mio.
Pixelabstand H x V	0.311 x 0.311 mm
Physikalische Auflösung	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Horizontalfrequenz	24 - 80 KHz
Vertikalfrequenz	56 - 75 Hz
Synchronisationsarten	Separate sync
Bildformat	16 : 9

POWER-MANAGEMENT

Stromversorgung	AC100~240V 50/60Hz
Netzteil	intern
Leistungsaufnahme	27 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
Power Management	VESA DPMS, ENERGY STAR®

EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

Energieeffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Betrieb	27.1W
Jährlicher Energieverbrauch	40kW / Jahr
Sichtbare Bildschirmdiagonale	69 cm; 27"

EPEAT SILVER

EPEAT EPEAT ist eine umfassende ökologische Zertifizierung, die zur Identifizierung „grüner“ Computer/Display und anderen elektronischen Geräten hilft. Epeat Silber bedeutet, dass der Monitor alle erforderlichen Kriterien, plus mindestens 50% der optionalen Anforderungen, erfüllt. EPEAT Silver ist gültig in Ländern, in denen iiyama das Produkt registriert hat. Bitte besuchen Sie www.epeat.net um den Registrierungsstatus in Ihrem Land zu prüfen.

SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

Analog Signaleingang	VGA
Digital Signaleingang	DVI-D, HDMI
HDCP	ja
Ausgänge	Kopfhörer Anschluss

BESONDERHEITEN

Apple-Kompatibilität	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
Plug & Play	VESA DDC2BT™
Parameter-Einstellung	On-Screen-Display in 9 Sprachen (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinesisch, RU, JP) und 5 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, + /Lautstärke, - /ECO, Auto)
Einstellbare Parameter	Leuchtkraft (Kontrast, Helligkeit, ECO, i-style Colour, ACR), Bildeinrichtung (Takt, Fokus, H-Position, V-Position, Aspect), Farbe (Gamma, Farbtemp., sRGB), OSD-Einstellungen (H-Position, V-Position, OSD-Auszeit, Sprache), Extra (Zurücksetzen, Signal Select, HDMI Audio, OD, Informationen), Volumen, Autom. Anpassung
Lautsprecher	2 x 2 W (Stereo)
Diebstahlsicherung	Kensington-lock™
Zertifikate	TCO 6, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU
Höhenverstellbar Fuss	Ja
Höhenverstellbar	130 mm
Rotierbar (Pivotfunktion)	90°
Drehwinkel	90°; 45° links; 45° rechts
Neigungswinkel	20° nach oben; 4° nach unten
VESA Mounting	100 x 100 mm
Farbe	Schwarz

ZUBEHÖR

Treiber	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Zubehör im Lieferumfang	Strom-, DVI-D-, Audio-Kabel, Bodenplatte, Kabelhalter, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme

Maße B x H x T	622.5 x 433 (563) x 230 mm
Gewicht	6.5 kg