

LED Downlight (nur 30mm hoch)



Bailey Nr.	V	W	K	lm	Ausf.	Einbaudurch-Abmessung messer	
141403	220-240	12	3000	820	Weiß	160	172x30
141594	220-240	12	4000	860	Weiß	160	172x30

- Slim downlight mit integriertem Treiber
- Aluminiumdruckguss mit weißem Finish
- CFL downlight Ersatz 1x13/18W
- IP20 CLII
- 25.000 Std
- Betriebs-Temperatur: -10°C ~ 40°C
- Vorverkabelt 10cm 2x0.75mm², ermöglicht eine schnelle und einfache Installation

Wallpack



Bailey Nr.	V	W	K	lm	Ausf.	Abmessung
139849	100-240	45	3000	4000	Klar	360x235x190
139850	100-240	45	4000	4500	Klar	360x235x190
139851	100-240	70	4000	7500	Klar	360x235x190

- Aluminium-Gehäuse
- Lebensdauer 50.000std
- IP65
- IK08

Batten Basic



Bailey Nr.	V	W	K	lm	Ausf.	Abmessung
140567	220-240	18	4000	1500	Opal	610x82x47

- CL II
- IP 65
- 1 Meter Kabel
- Ausstrahlungswinkel: 120°