


Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD3

Verteilereinbau, 6 kA_{eff}



Antrieb schwarz

Polzahl 3P



Dauerstrom I _n bei AC-21A, 380 ... 440 V	Betriebsleistung P bei AC-23A, 380 ... 440 V	Betriebsleistung P bei AC-3, 380 ... 440 V	ohne Hilfsschalter	1 Schließer + 1 Öffner
Basisschalter mit Sichtblende und Knebel, Normprofilschienenbefestigung				
16 A	7,5 kW	5,5 kW	3LD3030-0TK11	3LD3030-1TK11
25 A	9 kW	7,5 kW	3LD3130-0TK11	3LD3130-1TK11
32 A	11,5 kW	9,5 kW	3LD3230-0TK11	3LD3230-1TK11
40 A	18,5 kW	11,5 kW	3LD3330-0TK11	3LD3330-1TK11
63 A	22 kW	18,5 kW	3LD3430-0TK11	3LD3430-1TK11
Basisschalter ohne Knebelantrieb				
16 A	7,5 kW	5,5 kW	3LD3010-0TK05	3LD3010-1TK05
25 A	9 kW	7,5 kW	3LD3110-0TK05	3LD3110-1TK05
32 A	11,5 kW	9,5 kW	3LD3210-0TK05	3LD3210-1TK05
40 A	18,5 kW	11,5 kW	3LD3310-0TK05	3LD3310-1TK05
63 A	22 kW	18,5 kW	3LD3410-0TK05	3LD3410-1TK05

Lieferumfang:

- Basisschalter ohne Direktantrieb inkl. Klemmenabdeckungen für die Einspeiseseite

Montage:

- mit Schraub oder Schnappbefestigung auf 35-mm-Profilschiene

Zubehör für Schalter für Verteilereinbau und Basisschalter ohne Knebelantrieb

		3LD30 (16 A)	3LD31 (25 A)	3LD32 (32 A)	3LD33 (40 A)	3LD34 (63 A)
Zusätzliche Pole						
	Variante					
	N-Schaltkontakt (4. Schaltglied)					
	N-Klemme					
	PE-Klemme					
Hilfsschalter						
	Kontakte					
	1 Schließer + 1 Öffner					
Klemmenabdeckung						
	Ausführung					
	für N-Schaltkontakt, N-Klemme oder PE-Klemme					
	für 3-polige Lasttrennschalter 3LD3					



3P+N		Antrieb rot / gelb		3P+N	
ohne Hilfsschalter	1 Schließer + 1 Öffner	ohne Hilfsschalter	1 Schließer + 1 Öffner	ohne Hilfsschalter	1 Schließer + 1 Öffner
3LD3030-OTL11	3LD3030-1TL11	3LD3030-OTK13	3LD3030-1TK13	3LD3030-OTL13	3LD3030-1TL13
3LD3130-OTL11	3LD3130-1TL11	3LD3130-OTK13	3LD3130-1TK13	3LD3130-OTL13	3LD3130-1TL13
3LD3230-OTL11	3LD3230-1TL11	3LD3230-OTK13	3LD3230-1TK13	3LD3230-OTL13	3LD3230-1TL13
3LD3330-OTL11	3LD3330-1TL11	3LD3330-OTK13	3LD3330-1TK13	3LD3330-OTL13	3LD3330-1TL13
3LD3430-OTL11	3LD3430-1TL11	3LD3430-OTK13	3LD3430-1TK13	3LD3430-OTL13	3LD3430-1TL13
3LD3010-OTL05	3LD3010-1TL05	-	-	-	-
3LD3110-OTL05	3LD3110-1TL05	-	-	-	-
3LD3210-OTL05	3LD3210-1TL05	-	-	-	-
3LD3310-OTL05	3LD3310-1TL05	-	-	-	-
3LD3410-OTL05	3LD3410-1TL05	-	-	-	-

8

Zubehör für Basisschalter ohne Antrieb

3LD30 (16 A) 3LD31 (25 A) 3LD32 (32 A) 3LD33 (40 A) 3LD34 (63 A)

Drehantrieb				
	Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.	
	Inkl. Trichter	schwarz rot/gelb	3LD9344-2C 3LD9344-3C	■ ■ ■ ■ ■
Knebelantrieb				
	Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.	
	Inkl. Trichter	schwarz rot/gelb	3LD9343-4C 3LD9343-5C	■ ■ ■ ■ ■
Türkuppelungs-Drehantrieb				
	Variante	Farbe	Artikel-Nr.	
	Drehantrieb 66 x 66 mm	schwarz rot/gelb	3LD9344-2CA 3LD9344-3CA	■ ■ ■ ■ ■
	Knebelantrieb 48 x 48 mm	schwarz rot/gelb	3LD9343-4CA 3LD9343-5CA	■ ■ ■ ■ ■
Bezeichnungsschild				
	• Verpackung 10 Stück			
	Beschriftung		Artikel-Nr.	
	Deutsch/Englisch (Hauptschalter/Main Switch)		3LD9346-1A	■ ■ ■ ■ ■
	Französisch/Spanisch (Interrupteur/Principal)		3LD9346-2A	■ ■ ■ ■ ■
ohne Beschriftung		3LD9346-3A	■ ■ ■ ■ ■	