

Klassik-Programm

3M™ Tora™ CCS Schutzbrille

Die 3M™ Tora™ CCS Schutzbrille mit einklemmbarem Schaumabdichtung erhöht den Schutz und den Tragekomfort. Zusätzlich ausgestattet mit Antieschlagbeschichtung. Tora CCS Augenschutz beinhaltet das Corded Earplug Control System. So ist der Gehörschutz immer direkt einsatzbereit.



Abb.: 3M™ Tora™ CCS Schutzbrille mit Schaumrahmen, PC – klar, 2C-1.2 3M 1 FT

Vorteile

- › Leichte Schutzbrille
- › Kompatibel mit 3M Gehörschutzstöpsel mit Band (ausgenommen Polyesterbänder)
- › Polycarbonat-Scheiben absorbieren 99,9% aller UV-Strahlen
- › Integrierte Belüftungsschlitze reduzieren ein mögliches Beschlagen der Brille



3M™ Schutzbrille 2820

Auch im Dauereinsatz gewährleistet das Modell 2820 eine hohen Tragekomfort. Durch den schmalen Nasensteg ist diese Schutzbrille besonders für die Kompatibilität mit 3M™ Partikelmasken geeignet. Modernes Design und optimaler Schutz.



Abb.: 3M™ Schutzbrille 2820, PC – klar

Vorteile

- › Mit 22 g sehr leicht
- › Einstellbare Scheibenneigung
- › Gute Kompatibilität mit 3M™ Partikelmasken
- › Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stoßfestigkeit

3M™ Virtua™ AP Schutzbrille

Sehr leichte Schutzbrille in schlichtem Unisex-Design. Sehr guter Basisschutz mit integriertem Seitenschutz und kratzbeständigen Polycarbonatscheiben. Die 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille kommt mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis daher.



Abb.: 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, PC – klar

Vorteile

- › Leichte Schutzbrille mit nur 26 g
- › Anti-Kratz-Beschichtung
- › Integrierter Seitenschutz
- › Auch mit grauer Scheibentönung erhältlich

3M Tipp

- ▶ Die clevere Schutzbrille Tora CCS mit Gehörschutzstöpseln – jetzt auch mit Schaumrahmen erhältlich.

Komplettübersicht

Bestell-Nr.	Beschreibung	Beschichtung	Scheibenkennzeichnung
TORACCS	● 3M™ Tora™ CCS Schutzbrille, PC – klar	AS, AF, UV	2C-1.2 3M 1 FT
TCCSSR	● Schaumrahmen für die 3M™ Tora™ CCS	–	–
2820	● 3M™ Schutzbrille 2820, PC – klar	AS, AF, UV	2C-1.2 3M 1 FT
2821	● 3M™ Schutzbrille 2821, PC – grau	AS, AF, UV	5-2.5 3M 1 FT
2822	● 3M™ Schutzbrille 2822, PC – gelb	AS, AF, UV	2-1.2 3M 1 FT
VIRTUAA0	● 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, PC – klar	AP, AS, UV	2C-1.2 3M 1 FT
VIRTUAA1	● 3M™ Virtua™ AP Schutzbrille, PC – grau	AP, AS, UV	5-2.5 3M 1 FT