

Ausführung	BTK N	VLW mm	NLW mm		
Schalter mit Hebel 63,5 mm 	0,7	-	5,56 min	BZ-2RW80-A2	
Schalter mit leichtgängigem Hebel 	0,28	8,33 max	5,56 min	BZ-2RW84-A2	
Schalter mit Hebel 152 mm 	0,28	-	14,68 min	BZ-2RW863-A2	
Schalter mit kurzem Rollenhebel 	1,67	-	2,39 min	BZ-2RW822-A2	
Schalter mit langem Rollenhebel 	0,97	-	3,96 min	BZ-2RW82-A2	
Schalter mit Einwegbetätiger 	1,67	-	2,39 min	BZ-2RW826-A2	
Anschlußabdeckkappen für Basisschalter					
	Anschlußabdeckkappe aus Kunststoff mit Kabelverschraubung		5PA-PG9-1		
	Metallgehäuse mit Gewinde PG 13,5		3PA1-PG		