



## Lockout di sicurezza

Permette a sei operatori di bloccare un'unica fonte di energia!

- Acciaio ad alta resistenza rivestito di vinile
- È possibile applicare 6 lucchetti
- Diametro dei fori dei lucchetti: 11 mm
- Dimensioni del gancio della ganasce: 2 mm x 6 mm



Codice	Colore	Larghezza archetto (mm)	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Ulteriori informazioni	Quantità
805840	Rosso	25,00	9,50	20,00	-	12
805842	Giallo	25,00	9,50	20,00	-	12
805841	Rosso	38,00	9,50	20,00	-	12
805843	Giallo	38,00	9,50	20,00	-	12
105718	Rosso	25,00	9,50	20,00	Linguette di blocco antimanomissione per impedire l'apertura non autorizzata.	1
105719	Rosso	38,00	9,50	20,00	Linguette di blocco antimanomissione per impedire l'apertura non autorizzata.	1

**i** Per i dispositivi di lockout con linguette, consulta la scheda tecnica LOTO-64 su [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)

Per gli altri dispositivi di lockout, consulta la scheda tecnica LOTO-66 su [bradyeurope.com/tds](http://bradyeurope.com/tds)



## Lockout di sicurezza in acciaio inox

Progettato per garantire il massimo bloccaggio antimanomissione

- Ganasce realizzate in acciaio inossidabile (grado marino 316) con un becco di diam 28 mm
- Dimensioni ridotte dell'arco per i fori della ganasce da 4 mm
- Possono essere applicati fino a 6 lucchetti

Codice	Colore	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Ulteriori informazioni	Quantità
852440	Argento	10,00	Diametro della ganasce 28 mm	1



## Stubby Lockout

Per bloccare da piccole scatole di interruttori a grandi unità di controllo e leve con un unico dispositivo senza bisogno di ganasce distinte per dimensioni diverse!

- Dimensioni di ganasce 2 in 1: 31,75 x 44,45 e 19 mm di diametro
- Da utilizzare quando variano le dimensioni delle condizioni di bloccaggio
- È possibile applicare 6 lucchetti

Codice	Colore	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Quantità
236919	Rosso	10,00	20,00	1



## Economy Lockout

- Utilizzabile su scatole di fusibili o interruttori
- Realizzato in acciaio robusto
- Diametro dell'arco: 25,4 mm
- È possibile applicare 6 lucchetti

Codice	Colore	Massimo spessore (diametro) arco (mm)	Diametro min. dell'arco (mm)	Quantità
236920	Rosso	10,00	20,00	1