

High Performance Tools for High Performance Innovation



WaveSurfer 3000z Oszilloskop Serie

- 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Modelle
- 4 Kanäle
- 4 GS/s Abtastrate, bis 20 Mpkt Speicher
- **Sonderaktion für alle Modelle:**
 - GRATIS** EMB (I²C, SPI, UART, RS-232 Trigger und Decode)
 - GRATIS** integrierter Funktionsgenerator
 - GRATIS** AUTO (CAN and LIN Trigger und Decode)

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-08-357	WaveSurfer 3014z	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 100 MHz
301-08-358	WaveSurfer 3024z	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz
301-08-359	WaveSurfer 3034z	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 350 MHz
301-08-360	WaveSurfer 3054z	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 500 MHz
301-08-361	WaveSurfer 3104z	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 1 GHz



HDO4000A 12-Bit Oszilloskop Serie

- 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz und 1 GHz Modelle
- 4 Kanäle
- 12-Bit Geräte-Architektur für unübertroffene Signalreinheit und hochpräzise Messungen
- **Sonderaktion für 500 MHz und 1 GHz Modelle:**
 - GRATIS** EMB (I²C, SPI, UART, RS-232 Trigger, Decode)
 - GRATIS** Spectrum Analysis Option

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
300-87-788	HDO4024A	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz
300-87-789	HDO4024A-MS	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz mit MSO Option (16 digitale Kanäle)
300-87-790	HDO4034A	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 350 MHz
300-87-791	HDO4034A-MS	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 350 MHz mit MSO Option (16 digitale Kanäle)
300-87-792	HDO4054A	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 500 MHz
300-87-793	HDO4054A-MS	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 500 MHz mit MSO Option (16 digitale Kanäle)
300-87-794	HDO4104A	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 1 GHz
300-87-795	HDO4104A-MS	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 1 GHz mit MSO Option (16 digitale Kanäle)



TELEDYNE TEST TOOLS
Everywhere you look™

T3DSO1000 Oszilloskop Serie

- 100 & 200 MHz Bandbreite
- 2 & 4 Kanäle
- Serial Decode Optionen serienmässig (I²C, SPI, UART, RS232, CAN und LIN)

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-736	T3DSO1102	2-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 100 MHz
301-18-737	T3DSO1104	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 100 MHz
301-18-738	T3DSO1204	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz

T3DSO2000 Oszilloskop Serie

- 100, 200 & 300 MHz Bandbreite
- 2 & 4 Kanäle
- Serial Decode und MSO Optionen verfügbar.

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-743	T3DSO2102	2-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 100 MHz
301-18-744	T3DSO2104	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 100 MHz
301-18-745	T3DSO2202	2-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz
301-18-746	T3DSO2204	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 200 MHz
301-18-747	T3DSO2302	2-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 300 MHz
301-18-748	T3DSO2304	4-Kanal Digitalspeicher-Oszilloskop 300 MHz

T3AFG Signal Generator Serie

- 5 MHz, 10 MHz, 40 MHz, 80 MHz & 120 MHz Bandbreite
- 1 & 2 Kanal Modelle

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-743	T3AFG5	1-Kanal Function/Arbitrary Waveform Generator 5 MHz
301-18-744	T3AFG10	1-Kanal Function/Arbitrary Waveform Generator 10 MHz
301-18-745	T3AFG40	2-Kanal Function/Arbitrary Waveform Generator 40 MHz
301-18-746	T3AFG80	2-Kanal Function/Arbitrary Waveform Generator 80 MHz
301-18-747	T3AFG120	2-Kanal Function/Arbitrary Waveform Generator 120 MHz

T3DMM Multimeter Serie

- 4,5 Stellen, 5,5 Stellen, 6,5 Stellen und 6,5 Stellen mit integriertem Scanner

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-726	T3DMM4-5	4,5 Digit Multimeter TRMS AC 1000 VDC 10 ADC
301-18-727	T3DMM5-5	5,5 Digit Multimeter TRMS AC 1000 VDC 10 ADC
301-18-728	T3DMM6-5	6,5 Digit Multimeter TRMS AC 1000 VDC 10 ADC
301-18-729	T3DMM6-5-SC	6,5 Digit Multimeter mit Scanner-Funktion TRMS AC 1000 VDC 10 ADC

T3SA Spectrum Analyser Serie

- 9 kHz bis 2,1 GHz und 3,2 GHz Spektrum

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-759	T3SA3100	9 kHz bis 2,1 GHz Spectrum Analyser
301-18-760	T3SA3200	9 kHz bis 3,2 GHz Spectrum Analyser

T3PS3000 Power Supply

- 3 Ausgänge
- 220 W, 32 V, 3,2 A
- Voll programmierbar

Distrelec PN	Manuf PN	Beschreibung
301-18-750	T3PS3000	Bench Top Power Supply

 **TELEDYNE LECROY**
Everywhere you look™

DISTRELEC

Distrelec Schweiz Telefon: 044 944 99 11
Grabenstrasse 6 Fax: 044 944 99 88
CH-8606 Nänikon Email: info@distrelec.com