

SWISSGRIP



The PB Swiss Tools screwdrivers with the two-component handle: for applications in the high-tech field, on assembly lines and for at home. They are particularly appreciated everywhere where problem- and fatigue-free work is necessary.

The soft handle with a non-irritating elastomer cover transmits high torques to screws effortlessly. It feels pleasantly warm in the hand. The surface structure provides a firm grip, even for wet hands.

Los destornilladores de PB Swiss Tools con el mango de dos componentes: para aplicaciones en el área de la alta tecnología, trenes de montaje y en los trabajos de bricolaje. Estos destornilladores están especialmente valorados en áreas en las que es indispensable trabajar sin problemas y sin un esfuerzo excesivo.

El suave mango con un agradable revestimiento de elastómero que no daña la piel permite aplicar momentos de torsión elevados sin esfuerzo a los tornillos. Además, cautiva por su agarre agradable y cálido. La estructura de la superficie garantiza que no resbale la herramienta ni con las manos húmedas.



One glance, one reach: You quickly have the right tool in your hand, thanks to the color coding, symbol of the screw and the size.

Un vistazo, un mango: La herramienta correcta rápidamente en mano gracias a la codificación por colores, el símbolo del tornillo y la indicación del tamaño.



High hand torques without effort
Chemical-resistant, heat-proof up to 140°C
Pleasantly warm grip feel

Altos pares de torsión manuales sin esfuerzo
Resistente a los productos químicos, resistente al calor hasta 140°C
Tacto agradable y cálido

PB 8140

Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

Destornillador para tornillos de ranura, punta paralela: transmisión óptima de la fuerza, sin efecto Cam-out, hojas cortas o largas



NEW

PB 8140.00-40	1.2	0.3	2	2.5	40	100	8	10	7 610733 212736	
PB 8140.00-125	1.2	0.3	2	2.5	125	200	16	10	7 610733 216895	
PB 8140.0-50	1.6	0.4	2.5	3	50	135	18	10	7 610733 216901	
PB 8140.0-100	1.6	0.4	2.5	3	100	185	21	10	7 610733 216918	
PB 8140.1-75	2	0.5	3.5	3.5	75	155	22	10	7 610733 274123	
PB 8140.1-150	2	0.5	3.5	3.5	150	240	34	10	7 610733 216925	
PB 8140.1-200	2	0.5	3.5	3.5	200	290	40	10	7 610733 089864	
PB 8140.2-40	2.5	0.6	4	4	40	135	33	10	7 610733 216932	
PB 8140.2-150	2.5	0.6	4	4	150	245	44	10	7 610733 216949	
PB 8140.2-200	2.5	0.6	4	4	200	295	50	10	7 610733 089871	
PB 8140.3-50	3	0.8	5.5	5	50	150	46	10	7 610733 216956	
PB 8140.3-100	3	0.8	5.5	5	100	200	54	10	7 610733 274130	
PB 8140.3-200	3	0.8	5.5	5	200	300	69	10	7 610733 089888	
PB 8140.3-250	3	0.8	5.5	5	250	350	77	10	7 610733 216963	
PB 8140.3-300	3	0.8	5.5	5	300	400	84	10	7 610733 216970	
PB 8140.4-80	3.5	1	6.5	6	80	185	68	10	7 610733 212576	
PB 8140.4-150	3.5	1	6.5	6	150	255	86	10	7 610733 274147	
PB 8140.4-200	3.5	1	6.5	6	200	305	94	10	7 610733 212583	
PB 8140.4-250	3.5	1	6.5	6	250	355	105	10	7 610733 212590	
PB 8140.4-300	3.5	1	6.5	6	300	405	115	10	7 610733 212606	
PB 8140.5-100	4-5	1.2	8	7	100	210	95	10	7 610733 216987	
PB 8140.5-400	4-5	1.2	8	7	400	510	184	10	7 610733 216994	
PB 8140.6-500	6	1.6	10	8	500	620	281	10	7 610733 217007	
PB 8140.7-200	8	2	13	9	200	320	188	10	7 610733 078929	