

Ordner & Hefter | Erledigt.



Sorgen Sie in Ihrem Büro für Ordnung und Effizienz und behalten Sie alles unter Kontrolle.

Empfohlene Produkte für Ordner und Hefter:



LabelManager™ 160

Benutzerfreundliches Beschriftungsgerät mit Schnellzugriffstasten.

Für Schriftbänder mit einer Breite von 6/9/12 mm

- Einfache Textbearbeitung mithilfe von Direktzugriffstasten für Schriftgröße, fett, kursiv, unterstrichen, umrandeten und vertikalen Text
- Schnelle Texteingabe über eine länderspezifische Tastatur

LabelManager™ 210D

Allzwecketikettierung leicht gemacht dank eines großen grafischen Displays.

Für Schriftbänder mit einer Breite von 6/9/12 mm

- Vor dem Drucken werden die Texteffekte über das grafische Display auf dem Bildschirm angezeigt
- Genießen Sie von Anfang an ein benutzerfreundliches Etikettiererlebnis mit einer einfachen Navigation



Direktzugriffstasten
LabelManager™ 160

Code	Beschreibung
S0946310	LabelManager™ 160 QWERTY SE+NL/TK
S0946320	LabelManager™ 160 QWERTY UK/HK
S0946330	LabelManager™ 160 QWERTY NE
S0946340	LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL
S0946350	LabelManager™ 160 AZERTY FR/BE
S0946360	LabelManager™ 160 QWERTZ DE/AT

Code	Beschreibung
S0784430	LabelManager™ 210D QWERTY IT/PT/ES/TR+NL
S0784440	LabelManager™ 210D QWERTY GB
S0815540	LabelManager™ 210D QWERTY SE/DK/NO/FI
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK
S0784460	LabelManager™ 210D AZERTY FR/BE
S0784470	LabelManager™ 210D QWERTZ DE/AT/CH

LabelManager™ & Rhino™ | Vergleich

Beschriftungsgeräte DYMO® LabelManager™ und Rhino™

Das richtige Beschriftungsgerät für praktisch jede Situation.



Model / Funktionen	LabelManager™ 160	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 280	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 420P
Etikettenbreiten	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
Etikettensystem	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™
Drucksystem	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer	Thermotransfer
Druckauflösung	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Druckgeschwindigkeit	12 mm / Sekunde	12 mm / Sekunde	12 mm / Sekunde	12 mm / Sekunde	12 mm / Sekunde
Anzahl der Druckzeilen	2	2	unbegrenzt (2*)	2	unbegrenzt (4*)
Anzahl der Stile	8	7	Win / Mac® Schriftarten (6*)	7	Win / Mac® Schriftarten (12*)
Anzahl der Schriftarten	1	1	Win / Mac® Schriftarten (3*)	3	Win / Mac® Schriftarten (8*)
Anzahl der Symbole	228	132	Win / Mac® Schriftarten (220*)	221	Win / Mac® Schriftarten (325*)
Anzahl der Schriftgrößen	6	6	Win / Mac® Schriftarten (6*)	7	Win / Mac® Schriftarten (7*)
Tastaturbelegung	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	ABC
Direktzugriffstasten	–	–	–	–	–
Display mit Hintergrundbeleuchtung	–	–	–	–	√
Zusätzlicher Etikettenspeicher	–	9	9	9	9
Feste Länge	–	√	√	√	√
Mehrere Exemplare max.	–	10	10	10	10
Datenimport (MS Excel)	–	–	√	–	√
PC/Mac-Anbindung	–	–	PC & Mac®	–	PC & Mac®
Seriendruck	–	–	–	–	–
Art des Schnitts	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Batteriestandanzeige/ Autom. Selbstabschaltung	√	√	√	√	√
Batterietyp	AAA (6x)	AA (6x)	Wiederaufladbar	Wiederaufladbar	Wiederaufladbar
Netzteil kompatibel	√	√	√	√	√
Bestandsverwaltung	–	–	–	–	√
Strichcode	–	–	√	–	√
Trennschalter / Module	–	–	–	–	–
Ordner & Hefter	√	√	√	√	√
Allgemeine Kennzeichnung	–	–	–	–	√
Netzwerkcomponenten	–	–	–	–	–
Sicherheit & Gebäudeinstandhaltung	–	–	–	–	–
Draht / Kabel / Fähnchen	–	–	–	–	–