

tehalit.LF speedway


Kanalprofile 40 x 90 bis 40 x 110, PVC, Formteile

- Leitungsführungskanal mit vormontierten Kupplungen für einfaches Ausrichten bei Ein-Mann-Montage
- Vormontierte verstellbare Rückhalteklammern
- Vorgestanzte Bodenlochung im Abstand von 125 mm

Lieferlänge: 2000 mm
Sonderlängen bis max. 6000 mm auf Anfrage

Material: PVC

Lieferform: Komplettkanal mit Unter- und Oberteil, Kupplungen (1 Paar/m), 2 Klammern pro Meter



	Bezeichnung	Kanal komplett E-No	Leistungsbelegung 11 mm Ø, z. B. TT 3 x 1,5 mm ²	VPE
	LF40090 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	LF4009009010 127 301 122 Reinweiss	15	20 m
		LF4009007035 127 301 142 Lichtgrau	15	20 m
		LF4009009001 127 301 102 Cremeweiss	15	20 m
	LF40110 Unter-/Oberteil Klammern Kupplungen	LF4011009010 127 301 222 Reinweiss	16	16 m
		LF4011007035 127 301 242 Lichtgrau	16	16 m
		LF4011009001 127 301 202 Cremeweiss	16	16 m