

Kompatibilität des Ventiltriebs zu handelsüblichen Heizkörperventilen

Hersteller/Typ	Anschluß	Symbol	Adapter
Heimeier	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
MNG	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Junkers	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Landis&Gyr „Duodyr“	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Honeywell-Braukmann	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Oventrop	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Schlösser	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Comap	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Simplex	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Valf Sanayii	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Mertik Maxitrol	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Watts	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Wingenroth (Wiroflex)	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
R.B.M.	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Tiemme	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Jaga	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Siemens	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Idmar	Gewinde M 30 x 1,5		nicht erforderlich
Danfoss RA	20 mm bzw. 23 mm mit 4 Kerben		liegt bei
Danfoss RAV	34 mm mit 4 Kerben		liegt bei
Danfoss RAVL	25,5 mm mit 4 Kerben		liegt bei