

Freiheit für die Hände

NEU: Kompakt-Heißluftgebläse HL Stick



STEINEL[®]
Intelligent technology

Der neue **HL Stick** – alles liegt in Ihrer Hand. Soviel steht fest.

Zubehör inklusive



Reduzierdüse Ø 7 mm
erhöht die Temperatur auf 500°C
zur punktuellen Erwärmung



Präzisionsdüse Ø 4,5 mm
zum punktuellen Bearbeiten
von Werkstücken



Reflektordüse 10 mm
für punktuellen Schrumpfen



Reflektordüse 40 mm
für breitflächiges Schrumpfen



Abb. in Originalgröße

LED-Arbeitslicht



Aufhängemöglichkeit



Vielseitig einsetzbares Kompakt-Heißluftgebläse für Modellbauer und Bastler.

Der neue HL Stick kann alles, was ein Heißluftgebläse können muss. Durch seine handliche Größe und sein geringes Gewicht ermöglicht er sehr präzises Arbeiten. Perfekt geeignet für Modellbauer und Bastler.

Die sichere Standfläche ermöglicht freihändiges Arbeiten. Seine kompakte Bauweise erlaubt das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen – selbst im Inneren von Modellen und Werkstücken.

Im Lieferumfang sind 4 Aufsatz-Düsen enthalten. Die Reduzierdüse erhöht die Temperatur des Luftstroms auf 500°C, die Präzisionsdüse ermöglicht punktgenaues Erhitzen und mit den beiden Reflektordüsen lassen sich Schrumpfschläuche in allen relevanten Größen verarbeiten.

- Hand- und Standgerät in einem
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Für präzises Arbeiten
- Ideal für Modellbauer und Bastler
- Inklusive 4 Aufsatz-Düsen

HL STICK

EAN	4007841 004019
Abmessungen (B x H x T)	235 x 78 x 76 mm
Netzanschluss	230 - 240V, 50Hz
Temperatur	400°C (mit Düse 500°C)
Luftmenge	100l/min
Leistung	350W
Motor	DC Motor
Lebensdauer Motor	500h
Heizung	Keramik
Lebensdauer Heizung	500h
Thermosicherung	Ja
Stufen	1 (On-/Off)
Aufhängung	Ja
Länge Netzkabel	2,20m
Besonderheiten	LED Beleuchtung, 4 Aufsatz-Düsen inkl.

Schrumpfen



Ablösen



Folienbearbeitung



Trocknen



Verformen



Löten/Entlöten



STEINEL Vertrieb GmbH | Dieselstraße 80-84 | 33442 Herzebrock-Clarholz
Telefon +49 (0) 5245-448-0 | Telefax +49 (0) 5245-448-197

www.steinell.de

STEINEL®