

Sortiment Kabelanschlussteile

Assortiment cosses de câble

Set cable terminals

mit Isolation

Werkstoff:
MS sn = Messing verzinkt
E-Cu sn = Elektrolytkupfer verzinkt
Kunststoff: PVC

Temperaturbeständigkeit:
-10°C bis +75°C

avec isolation

Matière:
MS sn = laiton étamé
E-Cu = cuivre électrolytique étamé
Matière plastique: PVC

Resistance à une température de:
-10°C à +75°C

with insulation

Material:
MS sn = tin-plated brass
E-Cu = tin-plated electrolytic copper
Plastic: PVC

Temperature range:
-10°C up to +75°C



Artikelnummer
Numéro d'article
Part-No.

4045

	Querschnitt Section Section (mm ²)	Grösse Grandeur Size	Artikel-Nr. Numéro d'article Part-No.	Anzahl Pièces Quantity	Nachfüllbeutel Sachet pour recharge Refill
Behälter Coffret Case			4152.2	1	
Steckhülsen und Flachstecker (MS sn)	0.5-1	6.3 x 0.8	3903s	50	3903sb
	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3906s	50	3906sb
Clips femelles et languettes plates (Ms sn)	4-6	6.3 x 0.8	3907s	30	3907sb
	0.5-1	6.3 x 0.8	3910s	50	3910sb
Receptacles and tabs (MS sn)	1.5-2.5	6.3 x 0.8	3911s	50	3911sb
	4-6	6.3 x 0.8	3912s	30	3912sb
Presskabelschuhe Ring und Gabel (E-Cu) Cosses à sertir collier et fourchette (E-Cu)	0.5-1	M4	3609a	50	3609ab
	1.5-2.5	M5	3932a	50	3932ab
	4-6	M6	3661a	30	3661ab
Solderless terminals ring and fork (E-Cu)	0.5-1	M4	3606c	50	3909cb
	1.5-2.5	M5	3632c	50	3632cb
	4-6	M6	3661c	30	3661cb