

Serie HGS Série HGS



HGS-8 E



HGS-16 E

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gesamttiefe mm Prof. totale mm	Gewicht Poids	Inhalt Contenu	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur				
HGS-8 E	200	310	200	194	304	133	146	208	5	8	-	
HGS-16 E	250	350	250	240	340	200	195	252	6	16	-	

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

Serie Combobox Série Combobox



Combobox

Artikel Article	Aussenmasse mm Mesure extérieure mm			Innenmasse mm Mesure intérieure mm			Türdurchgang mm Passage de porte mm		Gesamttiefe mm Prof. totale mm	Gewicht Poids	Inhalt Contenu	Tablare Rayons
	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur				
Combobox	250	350	250	240	340	200	195	252	11	16	-	

Änderungen vorbehalten/Modifications réservées

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig aus Stahl
- Verankerungslöcher: im Boden und in der Rückwand
- Schloss: Elektronenschloss, große und leicht lesbare Tastatur, mit mechanischer Notöffnung, 2 Notöffnungsschlüssel
- Batteriebetrieb 1,5 V, exklusive
- Lackierung: schwarz

- Corps: À simple paroi en tôle d'acier
- Trous de fixation: au sol et au dos
- Serrure: Serrure électronique dont au clavier grand et bien lisible, ouverture d'urgence mécanique 2 clés pour l'ouverture de secours
- Alimentation par batterie 1,5 V, exclus
- Vernissage: noir

- Gehäuse-Aufbau: Einwandig aus Stahl
- Korpus 2 mm
- Türblatt 4 mm
- Verankerungslöcher: 4 x Boden, 4 x Rückwand
- Einfache Bedienung durch große und leicht lesbare Tastatur, mit mechanischer Notöffnung
- 2 Notöffnungsschlüssel
- Batteriebetrieb mittels handelsüblichen 1,5 V Batterien, inklusive
- Lackierung: grau

- Corps à simple paroi en tôle d'acier d'haute qualité
- Corps de 2 mm
- Tôle de porte de 4 mm
- Trous de fixation: 4 au sol, 4 au dos

- Facile à servir dont au clavier grand et bien lisible, ouverture d'urgence mécanique
- 2 clés pour l'ouverture de secours
- Alimentation par batterie 1,5 V, inclus
- Vernissage: gris