

Stiftschlüssel mit Quergriff Set Sechskant 8-tlg.  
glanzvernickelt inkl. Werkbankständer (00953)



Wiha Werkzeuge GmbH  
Obertalstraße 3-7 78136 Schonach  
E-Mail: info.de@wiha.com  
Tel.: +49 (0)7722 959-0



Bestellnummer: 00953

Artikelnummer: 334VB

EAN: 4010995009533

Zolltarifnummer: 82054000

Anwendung: Um hohe Drehmomente ermüdungsarm zu übertragen.  
Anwendung: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.  
Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.  
Extra: Stabiler Werkbankständer aus Metall zum Stellen oder Hängen.  
Extra: Abtriebssymbole in Originalgröße aufgedruckt.  
Griff: Wiha Quergriff Classic.  
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt.  
Für Anwendungen in der Mechanik

Inhalt:

- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,0 mm (00904)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 2,5 mm (00906)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 3,0 mm (00908)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 4,0 mm (00913)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 5,0 mm (00917)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 6,0 mm (00923)
- 1x Stiftschlüssel mit Quergriff Sechskant glanzvernickelt 8,0 mm (00930)
- 1x Werkbankständer

---

Zolltarifnummer 82054000

---

Blisterverpackung Ausgabe Nein

---

VDE Artikel	Nein
-------------	------

---

Herkunftsland (ISO 3166-1 Alpha 3)	POL
------------------------------------	-----

---

Gewicht VPE in Gramm	800
----------------------	-----