

Datenblatt:

## Kabelrolle PROFESSIONAL 2xCEE16/5 + 3xT25 Bauflex 5x2.5mm<sup>2</sup> 40m IP44/IP55 bl

Qualität auf ganzer Linie wird Ihnen mit unseren PROFESSIONAL Kabeltrommeln, mit einem Trommeldurchmesser von 450mm, geboten. Die Kabeltrommeln überzeugen durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und sind mit folgenden Features ausgestattet: grosszügiger Drehgriff, Stahlrohrfuss, komfortablen Tragegriff und einer kompakten Feststellbremse.



Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/0104943-40-1625-1>

Artikelnummer	0104943 40 1625 1
EAN	7611007168803
Einheits Nr.	985105345
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	50 x 64 x 30 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	14.1 Kg
Ursprungsland	Germany
Zolltarif Nr.	85369080



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	CEE16/5 IP44 (2x), Typ 25 IP55 (3x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Rot
Kabeltyp	N07V3V3-F (Bauflex)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	40 m
Kabelfarbe	Rot
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	10300 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Produkthöhe	640 mm
Produktbreite	500 mm
Produkttiefe	300 mm
Gewicht netto	14.100 Kg
Verpackungsart	offen