

Datenblatt:

Kabelrolle PROFESSIONAL 1xCEE32/5 + 1xCEE16/5 + 1xT25 + 2xT23 30m IP44/IP55 bl

Qualität auf ganzer Linie wird Ihnen mit unseren PROFESSIONAL Kabeltrommeln, mit einem Trommeldurchmesser von 450mm, geboten. Die Kabeltrommeln überzeugen durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung und sind mit folgenden Features ausgestattet: grosszügiger Drehgriff, Stahlrohrfuss, komfortablen Tragegriff und einer kompakten Feststellbremse.

Artikel online unter:
<https://ww2.steffen.ch/de/products/0104944-30-32-1>

Artikelnummer	0104944 30 32 1
EAN	7611007168810
Einheits Nr.	985105045
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	51 x 65 x 30 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	16.7 Kg
Ursprungsland	Germany
Zolltarif Nr.	85369080



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Kabelrolle
Marke	STEFFEN
Modell	Professional
Trommel	Kunststoff
Trommelfarbe	Blau
Anzahl Steckdosen	5
Steckdosentyp	CEE32/5 IP44 (1x), CEE16/5 IP44 (1x), Typ 25 IP55 (1x), Typ 23 IP55 (2x)
Steckdosenfarbe	Anthrazit, Blau, Rot
Kabeltyp	H07BQ-F (PUR)
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	4 mm ²
Kabellänge	30 m
Kabelfarbe	Orange
Nennstrom	32 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung abgerollt	12800 W
Nennleistung aufgerollt	3500 W

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	CEE32/5 IP44
Ständer	Metall
Ständerfarbe	Silber
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44
K2 Baustellentauglich	Ja
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	Thermoschutzschalter
Zusatzfunktionen	FI 40A 30mA, LS 16A 3p Typ C, LS 16A 1p Typ C
Zusatzfunktionen	Signallampe
Produkthöhe	650 mm
Produktbreite	510 mm
Produkttiefe	300 mm
Gewicht netto	16.700 Kg
Verpackungsart	offen