

Datenblatt:

Verlängerungskabel Td 3x1mm² 0.25m T12-T13 ws VPE 2 Stk.

Verlängerungskabel Td H05VV-F 3G1mm², Kabellänge 0.25m,
1. Seite Stecker T12, 2. Seite Kupplung T13, weiss, VPE 2 Stk.

Artikel online unter:

<https://ww2.steffen.ch/de/products/0302160>

Artikelnummer	0302160
EAN	7611007084837
Einheits Nr.	-
Einheit	STK
Verpackungseinheit	5
Verpackungsmasse	20 x 4 x 10 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.205 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85444229



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung
Marke	STEFFEN
Modell	Td
Kabeltyp	H05VV-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm ²
Kabellänge	2x 0.25 m
Kabelfarbe	Weiss
Werkstoff Aussenmantel	PVC
Werkstoff Aderisolation	PVC
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 12
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Halogenfrei	Nein

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	bewegt -5...+70 °C
Produkthöhe	40 mm
Produktbreite	200 mm
Produkttiefe	100 mm
Gewicht netto	0.200 Kg
Verpackungsart	Polybeutel mit Sattletikette