

Datenblatt:

## Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR 3x1.5mm<sup>2</sup> 3m T13-T13 IP55 or

Unser Verlängerungskabel PROFESSIONAL eignet sich dank der Schutzart IP55 und EPR-PUR Kabel (Polyurethan, halogenfrei) optimal für den ständigen Ausseneinsatz. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel erfüllt höchste Anforderungen; Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit.



Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/037020432-03-13-1>

Artikelnummer	037020432 03 13 1	
EAN	7611007159603	
Einheits Nr.	119482279	7 611007 159603
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	23 x 7 x 23 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.52 Kg	
Ursprungsland	Croatia	
Zolltarif Nr.	85444229	



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung Professional
Marke	STEFFEN
Modell	PUR
Kabeltyp	H07BQ-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Orange
Werkstoff Aussenmantel	Polyurethan
Werkstoff Aderisolation	Ethylen-Propylen-Kautschuk
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 13 IP55
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Halogenfrei	Ja

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	bewegt -40...+90 °C
Produkthöhe	70 mm
Produktbreite	230 mm
Produkttiefe	230 mm
Gewicht netto	0.520 Kg
Verpackungsart	offen mit Banderole