

Datenblatt:

## Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR 3x2.5mm<sup>2</sup> 20m T13-T13 IP55 or

Unser Verlängerungskabel PROFESSIONAL eignet sich dank der Schutzart IP55 und EPR-PUR Kabel (Polyurethan, halogenfrei) optimal für den ständigen Ausseneinsatz. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel erfüllt höchste Anforderungen; Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit.

Artikel online unter:

<https://ww2.steffen.ch/de/products/037020433-20-13-1>

Artikelnummer	037020433 20 13 1
EAN	7611007173722
Einheits Nr.	119483779
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	48 x 24 x 48 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	2.94 Kg
Ursprungsland	Switzerland
Zolltarif Nr.	85444229



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung Professional
Marke	STEFFEN
Modell	PUR
Kabeltyp	H07BQ-F
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	2.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	20 m
Kabelfarbe	Orange
Werkstoff Aussenmantel	Polyurethan
Werkstoff Aderisolation	Ethylen-Propylen-Kautschuk
Steckdosentyp	Typ 13 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 13 IP55
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Halogenfrei	Ja

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	bewegt -40...+90 °C
Produkthöhe	240 mm
Produktbreite	480 mm
Produkttiefe	480 mm
Gewicht netto	2.940 Kg
Verpackungsart	offen mit Banderole