

Datenblatt:

Verlängerungskabel PROFESSIONAL EPR-PUR 5x2.5mm² 5m T25-T25 IP55 or

Unser Verlängerungskabel PROFESSIONAL eignet sich dank der Schutzart IP55 und EPR-PUR Kabel (Polyurethan, halogenfrei) optimal für den ständigen Ausseneinsatz. Für den anspruchsvollen Anwender, der höchste Qualität und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen sucht. Unser EPR-PUR Kabel erfüllt höchste Anforderungen; Reiss- bzw. Abriebfestigkeit, ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit und sehr gute chemische Beständigkeit.

Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/037020447-05-25-1>

Artikelnummer	037020447 05 25 1
EAN	7611007169831
Einheits Nr.	119408829
Einheit	STK
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	25 x 9 x 25 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	1.46 Kg
Ursprungsland	Switzerland
Zolltarif Nr.	85444229



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung Professional
Marke	STEFFEN
Modell	PUR
Kabeltyp	H07BQ-F
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Kabellänge	5 m
Kabelfarbe	Orange
Werkstoff Aussenmantel	Polyurethan
Werkstoff Aderisolation	Ethylen-Propylen-Kautschuk
Steckdosentyp	Typ 25 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 25 IP55
Nennstrom	16 A
Nennspannung	400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	11000 W
Halogenfrei	Ja

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	bewegt -40...+90 °C
Produkthöhe	90 mm
Produktbreite	250 mm
Produkttiefe	250 mm
Gewicht netto	1.460 Kg
Verpackungsart	offen mit Banderole