


Datenblatt:

## Verlängerungskabel GdV 5x1.5mm<sup>2</sup> 10m T15-T15 IP55 sw

Unser Verlängerungskabel eignet sich dank unserem Kabel GdV (H07RN-F, Gummikabel verstärkt) und der Schutzart IP55 optimal für den Ausseneinsatz. Verwendung bei mittleren mechanischen Beanspruchungen in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Ebenfalls sehr gut geeignet für die Verwendung im Freien.



Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/037020476-10-15-1>

Artikelnummer	037020476 10 15 1	
EAN	7611007159733	
Einheits Nr.	119408939	7 611007 159733
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	26 x 10 x 26 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	2.33 Kg	
Ursprungsland	Croatia	
Zolltarif Nr.	85444229	



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Verlängerung
Marke	STEFFEN
Modell	GdV
Kabeltyp	H07RN-F
Leiteranzahl	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	10 m
Kabelfarbe	Schwarz
Werkstoff Aussenmantel	Gummi verstärkt
Werkstoff Aderisolation	Gummimischung
Steckdosentyp	Typ 15 IP55
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Steckertyp	Typ 15 IP55
Nennstrom	10 A
Nennspannung	400 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	6900 W
Halogenfrei	Nein

Merkmal	Bezeichnung
UV-beständig	Ja (nicht geprüft)
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	bewegt -25...+60 °C
Produkthöhe	100 mm
Produktbreite	260 mm
Produkttiefe	260 mm
Gewicht netto	2.330 Kg
Verpackungsart	offen mit Banderole