

Datenblatt:

## Verbindungs-muffe 3-polig T-Stück IP68

Diese Verbindungs-muffe 3-polig, T-Stück ist das ideale Zubehörteil zum wasserdichten Verbinden Ihrer Gartenanschlüsse. Die Muffe wird mit Gummidichtungen geliefert und ist für Kabeldurchmesser 6-10mm / 1-2.5mm<sup>2</sup> geeignet. Profitieren Sie von diesem hochwertigen Produkt, geprüft nach IP68.

Artikel online unter:  
<https://www.steffen.ch/de/products/07-3113>

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Artikelnummer      | 07 3113                     |
| EAN                | 7611007130121               |
| Einheits Nr.       | -                           |
| Einheit            | STK                         |
| Verpackungseinheit | 100                         |
| Verpackungsmasse   | 10 x 3 x 6.5 (B x H x T) cm |
| Bruttogewicht      | 0.08 Kg                     |
| Ursprungsland      | China                       |
| Zolltarif Nr.      | 39259000                    |



### Technische Informationen:

| Merkmal                  | Bezeichnung             |
|--------------------------|-------------------------|
| Typ                      | Verbindungsstecker      |
| Marke                    | GARDENLINE              |
| Modell                   | 3-polig T-Stück         |
| Inhaltsmenge             | 1 Stk.                  |
| Anzahl der Einführungen  | 3                       |
| Anschlussart             | Schraubklemmen          |
| Anzahl Anschlussstellen  | 3                       |
| Anschlussquerschnitt     | 1 - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Nennstrom                | 24 A                    |
| Nennspannung             | 450 V                   |
| für Kabeldurchmesser     | 6 - 10 mm               |
| Produktfarbe             | Schwarz                 |
| Hauptwerkstoff           | Kunststoff              |
| Halogenfrei              | Nein                    |
| UV-beständig             | Nein                    |
| Verwendung               | Innen, Aussen           |
| Schutzart                | IP68                    |
| Einsatztemperaturbereich | -25...+40 °C            |

| Merkmal               | Bezeichnung               |
|-----------------------|---------------------------|
| Sicherheitsfunktionen | integrierte Gummidichtung |
| Produkthöhe           | 30 mm                     |
| Produktbreite         | 100 mm                    |
| Produkttiefe          | 65 mm                     |
| Gewicht netto         | 0.080 Kg                  |
| Verpackungsart        | offen                     |