

## Funk LAN Gateway

Artikel-Nr.: 104029A0  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Erweiterung der Funkreichweite einer CCU2 in einer Installation - die Funk-Schnittstelle der CCU2 bleibt aktiv
- Bis zu 3 LAN Gateways in einer Installation mit einer CCU2 über das bauseits vorhandene Netzwerk
- Einfaches Softwareupdate über die CCU2
- Schnelles Einbinden des LAN Gateways in das Netzwerk dank automatischer Adressvergabe per DHCP
- Erhöhte Betriebssicherheit durch eingebautes Rettungssystem (Recovery System)
- Statusanzeige über drei Kontrollleuchten

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	5 VDC
Stromaufnahme:	250 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhetrieb:	0,8 W
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T):	116 x 150 x 34 mm
Gewicht:	150 g (ohne Netzteil)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	500 m

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	104029A0
EAN-Code:	4047976040292
Kurzbezeichnung:	HM-LGW-O-TW-W-EU-2
Verpackungseinheit:	18
Maße Verpackung:	187 x 184 x 497 mm
Gesamtgewicht:	497,0 g

### LIEFERUMFANG

Homematic Funk LAN Gateway
Steckernetzteil
Netzwerkkabel
Montagematerial (2x Schrauben, 2x Dübel)
Bohrschablone
Bedienungsanleitung in DE und EN