

## ***Datenblatt / Data sheet***

**Lautsprecherleitung 2x 4,0 mm<sup>2</sup> hfl**  
**Loudspeaker cable 2x 4,0 mm<sup>2</sup> hfl**  
**Art.-Nr.: 10529800**

### **Aufbau / Structure**

Aderzahl / Number of cores		2	
Leiterkonstruktion / construction of core	∅ [mm]	2,90 (504x0,10)	Cu blank/Cu-bare
Leiterführung / Guiding of core			parallel
Gesamtmantel / Jacket			Soft-PVC
Abmessungen / Dimensions	[mm]	ca./approx.	9,4 x 4,5

### **Elektrische Werte / Electrical properties**

Schleifenwiderstand / Loop resistance	[mΩ/m]	9	
Kapazität / Capacitance	[pF/m]	ca./approx.	58
Induktivität bei 1 kHz / Inductance at 1 kHz	[μH/m]	ca./approx.	0,58

### **Mechanische Werte / Mechanical properties**

Gewicht/Weight	[kg/km]	ca./approx.	97
Verbrennungswärme / Heat of combustion	[kWh/m]	0,16	
Min. Bieger./Min. bending rad.	[mm]	25	
Max. Zugbel./Max. tensile str.	[N]	800	
Trittfestigkeit / Safety against crunching		ja yes	

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.  
If not otherwise declared, all values are nominal. Changes in design and construction due to technical progress without notice.  
Entwicklung Kabel - Terzi - 92038003 - 30.March 2005