

Datenblatt / Data sheet

Lautsprecherleitung 2x 6,0 mm² hfl
Loudspeaker cable 2x 6,0 mm² hfl
Art.-Nr.: 10549800

Aufbau / Structure

Aderzahl / Number of cores		2	
Leiterkonstruktion / construction of core	Ø [mm]	3,6 (770 x 0,10)	OF-Cu blank/OF-Cu-bare
Leiterführung / Guiding of core			parallel
Gesamtmantel / Jacket			Soft-PVC
Abmessungen / Dimensions	[mm]	ca./approx.	11,6 x 5,6

Elektrische Werte / Electrical properties

Schleifenwiderstand / Loop resistance	[mΩ/m]	6	
Kapazität / Capacitance	[pF/m]	ca./approx.	59
Induktivität bei 1 kHz / Inductance at 1 kHz	[μH/m]	ca./approx.	0,57

Mechanische Werte / Mechanical properties

Gewicht/Weight	[kg/km]	ca./approx.	148
Verbrennungswärme / Heat of combustion	[kWh/m]	0,25	
Min. Bieger./Min. bending rad.	[mm]	30	
Max. Zugbel./Max. tensile str.	[N]	1200	
Trittfestigkeit / Safety against crunching		ja yes	

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
If not otherwise declared, all values are nominal. Changes in design and construction due to technical progress without notice.
Entwicklung Kabel - Judt - 92038203 - 25.07.2005