


Datenblatt:

D-Line Kabelkanal 16x08mm 2m Länge, halbrund

D-Line Kabelkanäle haben ein ordentliches ½-rundes Profil, so dass Sie Kabel in Ihrem Zuhause diskret verdecken können. D-Line-Kabelkanäle erfordern keine elektrische Kompetenz für die Installation und sehen gut aus! Das Kanalsystem ist in verschiedenen Farben und Grössen erhältlich. Der Micro-Kanal mit 16 x 08 mm eignet sich ideal zum Verstecken von Lautsprecherkabeln, Klingeldrähten, Telefon- und Alarmskabeln.



Artikelnummer 10 DLH16008
 EAN 5060125593004 
 Einheits Nr.
 Einheit STK
 Verpackungseinheit
 Verpackungsmasse 1.6 x 200.0 x 0.8 (B x H x T) cm
 Bruttogewicht 0.133 Kg
 Ursprungsland England
 Zolltarifnr. 39259020



Technische Informationen:

| Merkmal | Bezeichnung |
|-----------------------|----------------------------------|
| Typ | Kabelkanal |
| Marke | D-LINE |
| Modell | 16 x 8 mm semicircular |
| Schlagfestigkeit | hohe Schlag- und Stossfestigkeit |
| Befestigungsart | selbstklebend |
| Produktfarbe | Weiss |
| Hauptwerkstoff | Kunststoff |
| Halogenfrei | Nein |
| UV-beständig | Ja |
| Verwendung | Innen |
| Sicherheitsfunktionen | patentierter Einschnappdeckel |
| Zusatzfunktionen | gewölbtes und halbrundes Profil |
| Zusatzfunktionen | überstreichbar |
| Produkthöhe | 2000 mm |
| Produktbreite | 16 mm |
| Produkttiefe | 8 mm |
| Gewicht netto | 0.133 Kg |
| Verpackungsart | offen |