

11110106001011 Dahlem 10SC

Ledino 10 W LED-Strahler, silber
kaltweißes Licht 6500 K
TÜV/GS gepüft
5 Jahre Funktionsgarantie*

EAN: 4038104142551



10 Watt Epistar LED
100-250 V AC 50/60 Hz
10 Watt LEDs, 920 lm
10 kWh/1000, Energieklasse A+
kaltweiß 6500 K, CRI > 80 Ra
40000 Std. Lebensdauer, 20000 Schaltzyklen
100° Abstrahlwinkel, Glasdiffusor
10 W LED-Licht entspricht ca. 102 W Halogenlicht
nicht dimmbar
Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design
1,0 m Kabel (3x 1,0 mm²)
IP65 - gegen Strahlwassergeschützt
105 x 115 x 89 mm, 0,61 kg



Energieklasse A+
Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Lampen (A++,A+,A).
Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter:
<http://ledino.com/garantiebestimmungen/>

