



TRIAX

connecting the future



TD 88 RAL 7016 hellackad - med/ S-fäste, enkelpackad

Artikelnummer: 120825

Produktbeskrivning:

TD 88 RAL 7016 hellackad - med/ S-fäste.

- Antracit-grå TD 88 som är hellackad - det vill säga bakstycke, arm & mastbeslag är lackad i samma kulör som parabolens.
- Levereras med ett "S-fäste" för väggmontering
- Storlek (höjd) 88 cm
- Färg - RAL 7016

Specifikationer

ORDER INFORMATION	
EAN Kod	5702661208256
EGENSKAPER	
Typ	TD 88
Elevations område	10-60 °
Brusfaktor LNB 0.7	19.2 dB/K
F/D ratio	0,6
Offset vinkel	26 °
Kors-polarisation	>27 dB

FREKVENSSOMRÅDE	
Frekvensområde	10.7 - 12.75 GHz
FÖRSTÄRKNING	
Förstärkning 11,7 GHz	38.8 dBi
MEKANISKA DATA	
Material	Galvaniserat stål
Färg	RAL 7016 - Antracitgrå
Färg på Arm	Rå
Öppningsvinkel	2.0 °
Totaldjup	0,937 m
Total höjd	0,150 m
Totalvikt	8,000 kg
Totalbredd	0,942 m
LNB hållare	23-40mm / Svart
Mast diameter	<60 mm
Nettovikt	6,800 kg
Antal i förpackning	1
Reflektortyp	Offset
Taravikt	1,200 kg
Enhetsvolym	0,132 m ³
Bredd cm	85 cm
Vindbelastning @42 m/s	902 N
Höjd cm	95 cm
Höjd	950 mm