

Datenblatt:

Stecker T15 IP55 schwarz

Die Schweizer Normserie SN441011 für Stecker und Steckdosen, wurde am 1. März 2019 mit der Schutzart IP55 erweitert. Diese neu genormten IP55 Komponenten bieten nun im unbenutzten und gesteckten Zustand Schutz gegen Staub, sowie Strahlwasser aus beliebigen Winkeln. Dieser Schutz ist gewährleistet, wenn der passende IP55 Stecker in eine IP55 Steckdose eingesteckt wird.



Artikelnummer	14 9680 15 SW	
EAN	7611007150174	
Einheits Nr.	676379116	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	10	
Verpackungsmasse	5.0 x 5.5 x 14.0 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.115 Kg	
Ursprungsland	China	
Zolltarifnr.	85369010	

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 15 IP55
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	10 A
Nennspannung	440 V
Nennleistung	4400 W
Steckertyp	Typ 15 IP55
Hauptwerkstoff	Polyamid, TPE
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	hochschlagfest
Zusatzfunktionen	Berührungs-, Staub-, und Strahlwasserschutz
Zusatzfunktionen	das Verrasterungs-System verhindert ungewolltes lösen der Verbindung
Produkthöhe	55 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	140 mm
Gewicht netto	0.115 Kg
Verpackungsart	offen