


Datenblatt:

## Stecker T23 IP55 schwarz

Die Schweizer Normserie SN441011 für Stecker und Steckdosen, wurde am 1. März 2019 mit der Schutzart IP55 erweitert. Diese neu genormten IP55 Komponenten bieten nun im unbenutzten und gesteckten Zustand Schutz gegen Staub, sowie Strahlwasser aus beliebigen Winkeln. Dieser Schutz ist gewährleistet, wenn der passende IP55 Stecker in eine IP55 Steckdose eingesteckt wird.



Artikelnummer	14 9680 23 SW
EAN	7611007150181 
Einheits Nr.	673679116
Einheit	STK
Verpackungseinheit	10
Verpackungsmasse	5.0 x 5.5 x 14.0 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.090 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnr.	85369010

### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Stecker
Marke	STEFFEN
Modell	Typ 23 IP55
Produktfarbe	Schwarz
Nennstrom	16 A
Nennspannung	250 V
Nennleistung	4000 W
Steckertyp	Typ 23 IP55
Hauptwerkstoff	Polyamid, TPE
Halogenfrei	Ja
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+55 °C
Sicherheitsfunktionen	hochschlagfest
Zusatzfunktionen	Berührungs-, Staub-, und Strahlwasserschutz
Zusatzfunktionen	das Verrasterungs-System verhindert ungewolltes lösen der Verbindung
Produkthöhe	55 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	140 mm
Gewicht netto	0.09 Kg
Verpackungsart	offen