

Datenblatt**OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)**

Seite 1/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Abbildungen

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- Crimpspleißschutz zum Schutz der Spleißstelle vor Umgebungseinflüssen und Beschädigung sowie zur Verbesserung der mechanischen Stabilität
- Länge: 30 mm
- Keine Lieferung in Teilmengen

- Varianten: Verpackungseinheit 150, Verpackungseinheit 12



P | Cabling

Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 2/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Technische Daten

Allgemeine Daten

Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Crimpspleißschutz
Montageart	Zubehör
Farbe	metallisch
Abmessungen	
Abmessung (L)	30 mm
Abmessung (L)	1,181 in.
Gewicht	60 g
Gewicht	0.1323 lb

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff	Aluminium-Blech
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform

Umgebungsbedingungen

Temperatur (min. - max.)	
Temperatur - Lager °C	-20 °C - 70 °C
Temperatur - Lager °F	-4 °F - 158 °F
Temperatur - Betrieb °C	-20 °C - 70 °C
Temperatur - Betrieb °F	-4 °F - 158 °F
Temperatur - Installation °C	-5 °C - 45 °C
Temperatur - Installation °F	23 °F - 113 °F

Klassifikationen

ETIM 5.0	EC002066
ETIM 6.0	EC002066
ETIM 7.0	EC001123
ETIM 8.0	EC001123
ETIM 9.0	EC001123



P | Cabling

Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 3/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Technische Daten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	150 Stück / Karton
Verpackungseinheit - Gewicht (Gramm)	188 g
Verpackungseinheit - Gewicht (Pfund)	0.41 lb
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	135 mm x 48 mm x 40 mm
Abmessung - Verpackung (B x H x T)	5,315 in. x 1,89 in. x 1,575 in.



Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 4/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
1501105U04HC	OpDAT ADT VIK 4xE2000-S APC OS2
1501195U04HC	OpDAT ADT splice 4xE2000-S APC OS2
1502655H24-E	OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000-Simplex OM3
1502695F24-E	OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000-Duplex APC OS2
1503007106-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Quad OS2
1503007406-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Duplex OS2
1503007506-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Duplex OM4
1503007606-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Duplex APC OS2
1503007706-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Duplex OM3
1503007806-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Q OM3 (Keramik, aqua)
1503007906-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Quad OM4
1503007A06-E	Consolidation Point VIK 6xLC-Quad APC OS2
150300BA06-E	Consolidation Point VIK 6xSC-Duplex OM3
150300BB06-E	Consolidation Point VIK 6xSC-Duplex OM4
150300E206-E	Consolidation Point VIK 6xSC-Duplex OS2
150300F206-E	Consolidation Point VIK 6xSC-Duplex APC OS2
1503057706-E	Consolidation Point splice 6xLC-Duplex OM3
150305BA06-E	Consolidation Point splice 6xSC-Duplex OM3
1503077506-E	Consolidation Point splice 6xLC-Duplex OM4
150307BB06-E	Consolidation Point splice 6xSC-Duplex OM4
1503097403-E	Consolidation Point splice 3xLC-Duplex OS2
1503097406-E	Consolidation Point splice 6xLC-Duplex OS2
1503097603-E	Consolidation Point splice 3xLC-D APC OS2 (Keramik, grün), Pigtails eingelegt
1503097606-E	Consolidation Point splice 6xLC-Duplex APC OS2
150309E206-E	Consolidation Point splice 6xSC-Duplex OS2
150309F206-E	Consolidation Point splice 6xSC-Duplex APC OS2
15030D0000-E	Consolidation Point DCCS, unbestückt
1503207424-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 VIK
1503207512-E	OpDAT Wandverteiler S 12xLC-D OM4 VIK
1503207524-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OM4 VIK
1503207624-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D APC OS2 VIK
1503207724-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OM3 VIK

Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 5/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Zubehör von

150320BA12-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM3 VIK
150320BB12-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM4 VIK
150320E212-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OS2 VIK
150320F212-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-DAPC OS2 VIK
1503257724-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OM3 splice
150325BA12-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM3 splice
1503277524-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OM4 splice
150327BB12-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OM4 splice
1503297424-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-D OS2 splice
1503297624-E	OpDAT Wandverteiler S 24xLC-DAPC OS2 splice
150329E212-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-D OS2 splice
150329F212-E	OpDAT Wandverteiler S 12xSC-DAPC OS2 splice
1503307448-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OS2 VIK
1503307548-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OM4 VIK
1503307648-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-DAPC OS2 VIK
1503307748-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OM3 VIK
150330BA24-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OM3 VIK
150330BB24-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OM4 VIK
150330E224-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OS2 VIK
150330F224-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-DAPC OS2 VIK
1503357748-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OM3 splice
150335BA24-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OM3 splice
1503377548-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OM4 splice
150337BB24-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OM4 splice
1503397448-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-D OS2 splice
1503397648-E	OpDAT Wandverteiler M 48xLC-DAPC OS2 splice
1503397A06-C	OpDAT Wandverteiler M 6xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)
1503397A12-C	OpDAT Wandverteiler M 12xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)
1503397A18-C	OpDAT Wandverteiler M 18xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)
1503397A24-C	OpDAT Wandverteiler M 24xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)
1503397A30-C	OpDAT Wandverteiler M 30xLC-Q APC OS2 (Keramik, grün)
150339E224-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-D OS2 splice
150339F224-E	OpDAT Wandverteiler M 24xSC-DAPC OS2 splice
15090301-I	OpDAT Spleißschutzhalter für 12 Crimpspleiße

P | Cabling

Datenblatt OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 6/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Zubehör von

150B1AO0020E	OpDAT Pigtail ST-PC, OM2, 12 Farben
150B1AO0020E4	OpDAT Pigtail ST-PC, OM2, 4 Farben
150B1AO0020E6	OpDAT Pigtail ST-PC, OM2, 6 Farben
150B1AO0020E8	OpDAT Pigtail ST-PC, OM2, 8 Farben
150B1AO0020S	OpDAT Pigtail ST-PC, OM2, orange
150B1CO0020E	OpDAT Pigtail SC-PC, OM2, 12 Farben
150B1CO0020E4	OpDAT Pigtail SC-PC, OM2, 4 Farben
150B1CO0020E6	OpDAT Pigtail SC-PC, OM2, 6 Farben
150B1CO0020E8	OpDAT Pigtail SC-PC, OM2, 8 Farben
150B1CO0020S	OpDAT Pigtail SC-PC, OM2, orange
150B1JO0020E	OpDAT Pigtail LC-PC, OM2, 12 Farben
150B1JO0020E4	OpDAT Pigtail LC-PC, OM2, 4 Farben
150B1JO0020E6	OpDAT Pigtail LC-PC, OM2, 6 Farben
150B1JO0020E8	OpDAT Pigtail LC-PC, OM2, 8 Farben
150B1JO0020S	OpDAT Pigtail LC-PC, OM2, orange
150B1MO0020E	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, 12 Farben
150B1MO0020E4	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, 4 Farben
150B1MO0020E6	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, 6 Farben
150B1MO0020E8	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, 8 Farben
150B1MO0020S	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, orange
150C1AO0020E	OpDAT Pigtail ST-PC, OM1, 12 Farben
150C1CO0020E	OpDAT Pigtail SC-PC, OM1, 12 Farben
150C1JO0020E	OpDAT Pigtail LC-PC, OM1, 12 Farben
150M1AO0020E	OpDAT Pigtail ST-PC, OM3, 12 Farben
150M1AO0020XX	OpDAT Pigtail ST-PC, OM3
150M1CO0020E	OpDAT Pigtail SC-PC, OM3, 12 Farben
150M1CO0020XX	OpDAT Pigtail SC-PC, OM3
150M1JO0020E	OpDAT Pigtail LC-PC, OM3, 12 Farben
150M1JO0020XX	OpDAT Pigtail LC-PC, OM3
150M1MO0020E	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM3, 12 Farben
150M1MO0020XX	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM3
150N1AO0020E	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4, 12 Farben
150N1AO0020E4	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4, 4 Farben
150N1AO0020E6	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4, 6 Farben

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Seite 7/8

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Zubehör von

150N1AO0020E8	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4, 8 Farben
150N1AO0020S	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4, violett
150N1AO0020XX	OpDAT Pigtail ST-PC, OM4
150N1CO0020E	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4, 12 Farben
150N1CO0020E4	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4, 4 Farben
150N1CO0020E6	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4, 6 Farben
150N1CO0020E8	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4, 8 Farben
150N1CO0020S	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4, violett
150N1CO0020XX	OpDAT Pigtail SC-PC, OM4
150N1JO0020E	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4, 12 Farben
150N1JO0020E4	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4, 4 Farben
150N1JO0020E6	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4, 6 Farben
150N1JO0020E8	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4, 8 Farben
150N1JO0020S	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4, violett
150N1JO0020XX	OpDAT Pigtail LC-PC, OM4
150N1MO0020E	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4, 12 Farben
150N1MO0020E4	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4, 4 Farben
150N1MO0020E6	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4, 6 Farben
150N1MO0020E8	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4, 8 Farben
150N1MO0020S	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4, violett
150N1MO0020XX	OpDAT Pigtail E2000-PC, OM4
150Q1AO0020E	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 12 Farben
150Q1AO0020E4	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 4 Farben
150Q1AO0020E6	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 6 Farben
150Q1AO0020E8	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, 8 Farben
150Q1AO0020S	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2, gelb
150Q1AO0020XX	OpDAT Pigtail ST-UPC, OS2
150Q1CA0020E	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 12 Farben
150Q1CA0020E4	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 4 Farben
150Q1CA0020E6	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 6 Farben
150Q1CA0020E8	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, 8 Farben
150Q1CA0020S	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2, gelb
150Q1CA0020XX	OpDAT Pigtail SC-APC, OS2
150Q1CO0020E	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2, 12 Farben

OpDAT Crimpspleißschutz (150 Stück)

Art.-Nr.
15090401-I

EAN 4250184109686

04.04.2023

Version: D

Zubehör von

150Q1CO0020E4	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2, 4 Farben
150Q1CO0020E6	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2, 6 Farben
150Q1CO0020E8	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2, 8 Farben
150Q1CO0020S	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2, gelb
150Q1CO0020XX	OpDAT Pigtail SC-UPC, OS2
150Q1JA0020E	OpDAT Pigtail LC APC, OS2, 12 Farben
150Q1JA0020E4	OpDAT Pigtail LC APC, OS2, 4 Farben
150Q1JA0020E6	OpDAT Pigtail LC APC, OS2, 6 Farben
150Q1JA0020E8	OpDAT Pigtail LC APC, OS2, 8 Farben
150Q1JA0020S	OpDAT Pigtail LC APC, OS2, gelb
150Q1JA0020XX	OpDAT Pigtail LC-APC, OS2
150Q1JO0020E	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, 12 Farben
150Q1JO0020E4	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, 4 Farben
150Q1JO0020E6	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, 6 Farben
150Q1JO0020E8	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, 8 Farben
150Q1JO0020S	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2, gelb
150Q1JO0020XX	OpDAT Pigtail LC-UPC, OS2
150Q1MA0020E	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2, 12 Farben
150Q1MA0020E4	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2, 4 Farben
150Q1MA0020E6	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2, 6 Farben
150Q1MA0020E8	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2, 8 Farben
150Q1MA0020S	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2, gelb
150Q1MA0020XX	OpDAT Pigtail E2000-APC, OS2
150Q1MO0020E	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 12 Farben
150Q1MO0020E4	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 4 Farben
150Q1MO0020E6	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 6 Farben
150Q1MO0020E8	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, 8 Farben
150Q1MO0020S	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2, gelb
150Q1MO0020XX	OpDAT Pigtail E2000-UPC, OS2
150R1CO0020XX	OpDAT Pigtail SC-PC, OM5
150R1JO0020XX	OpDAT Pigtail LC-PC, OM5