


Datenblatt:

Baustromverteiler 16A bestückt IP55

Baustromverteiler IP55 bestückt mit Fehlerstromschutzschalter 25A 30mA, 2xLS16/1 (2xT23), LS 16/3 (2xT25), LS 16/3 (2xCEE16/5), Stecker CEE 16/5



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/15-7341-1-1>

Artikelnummer	15 7341 1 1	
EAN	7611007169428	
Einheits Nr.	986250193	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	29 x 39 x 13 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	3.7 Kg	
Ursprungsland	China	
Zolltarif Nr.	85371092	



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Baustromverteiler
Marke	STEFFEN
Modell	16 A
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x)
Steckdosenfarbe	Blau, Rot
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Absicherung	1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennleistung	6080 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Befestigungsmöglichkeit	Wandmontage, Ständermontage
Produktfarbe	Grau, Blau, Rot
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP44 / IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Anschlussfertig
Produkthöhe	350 mm
Produktbreite	280 mm
Produkttiefe	120 mm
Gewicht netto	3.620 Kg
Verpackungsart	Kartonbox