


Datenblatt:

Baustromverteiler 16A bestückt inkl. Ständer

Baustromverteiler bestückt mit Fehlerstromschutzschalter 25A 30mA, 2xLS16/1 (2xIP55 T23), LS 16/3 (2xIP55 T25), LS 16/3 (2xIP44 CEE16/5), Stecker CEE 16/5, montiert auf Ständer für Baustromverteiler (15 7338)



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/15-7341-1-s-1>

Artikelnummer	15 7341 1 S 1	
EAN	7611007169640	
Einheits Nr.	-	7 611007 169640
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	1	
Verpackungsmasse	30 x 38 x 13 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	7.68 Kg	
Ursprungsland	China	
Zolltarif Nr.	85371092	



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Baustromverteiler
Marke	STEFFEN
Modell	16 A inkl. Ständer
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 23 IP55 (2x), Typ 25 IP55 (2x), CEE16/5 IP44 (2x)
Steckdosenfarbe	Blau, Rot
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Absicherung	1x FI 25A 30mA, 2x LS 16A 1p., 2x LS 16A 3p.
Nennstrom	16 A
Nennspannung	230 - 400 V
Nennleistung	6080 W
Steckertyp	CEE16/5 IP44
Befestigungsmöglichkeit	Wandmontage, Ständermontage
Produktfarbe	Grau, Blau, Rot
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen

Merkmal	Bezeichnung
K2 Baustellentauglich	Ja
Schutzart	IP44 / IP55
Einsatztemperaturbereich	-25...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Anschlussfertig
Zusatzfunktionen	inkl. Ständer
Produkthöhe	380 mm
Produktbreite	300 mm
Produkttiefe	130 mm
Gewicht netto	7.680 Kg
Verpackungsart	Kartonbox