


Datenblatt:

Kombi-Wandsteckdose CEE16/5 + T25 IP55

Kombi-Wandsteckdose mit CEE16/5 (IP44) und T25 (IP55)
Leitungseinführung (M25) von oben, unten oder hinten möglich



Artikel online unter:
<https://www.steffen.ch/de/products/15-d15130-25-1>

Artikelnummer	15 D15130 25 1	
EAN	7611007170394	
Einheits Nr.	728602019	
Einheit	STK	
Verpackungseinheit	4	
Verpackungsmasse	7.9 x 19 x 15 (B x H x T) cm	
Bruttogewicht	0.8 Kg	
Ursprungsland	China	
Zolltarif Nr.	85366953	



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Wandsteckdose
Marke	STEFFEN
Modell	CEE16/5 + T25
Steckdosentyp	CEE16/5 (1x), Typ 25 (1x)
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Befestigungsmöglichkeit	Wandmontage
Polzahl	5P
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsfrequenz	50 - 60 Hz
Produktfarbe	Grau, Rot
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	hohe Beständigkeit
Verwendung	Innen, Aussen
Schutzart	IP44/IP55
Einsatztemperaturbereich	-30...+45 °C
Zusatzfunktionen	Leitungsführung von oben oder hinten

Merkmal	Bezeichnung
Zusatzfunktionen	Uhrzeit-Stellung CEE16/5 Steckdose: 6 h
Produktgröße	190 mm
Produktbreite	79 mm
Produkttiefe	150 mm
Gewicht netto	0.800 Kg
Verpackungsart	offen