



Nennspannung (rated voltage) : 110 V  
 Nennstrom (rated current) : 45 mA ± 10%  
 Nennleistung (rated power) : 5 W ± 10%  
 Lichtwert (luminous flux) : 19 Lumen ± 25%  
 mittlere Lebensdauer (life) DC : 2000 h  
 Wendel und Gestellaufbau (filament arr.) : C-5A

<b>Änd.-Nr.Änderung</b> <small>Chg-No. Chg-Note</small>		<b>DatumName</b> <small>Date Name</small>		<b>Dateiname</b> <small>File Name</small>		<b>Maßstab</b> 2:1 <small>Scale</small>	
				164250WA.drw			
		<b>Rev. 00</b> <small>Zeichn. Drawn</small>		<b>Datum</b> <small>Date</small>		<b>Name</b> <small>Name</small>	
		<small>Spez. Spec.</small>				<b>Benennung</b> <small>Drawing Name</small>	
		<small>Gepr. Checked</small>				<b>Glühlampe</b> <b>Type: Röhrenlampe BA 15d</b>	
		<small>Norm</small>					
		<small>Appr</small>				<b>TSL-Code-Nr.:</b>  1642 50 110 005 F	



