



**Umreifungsgurt mit Ratsche** (EN 12195-2)  
aus Polyester, orange, 35 mm breit, mit Ratsche (01804)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
<b>AR23</b>	2000	35	<b>19,-</b>	<b>2,-</b>



**Umreifungsgurt mit Ratsche** (EN 12195-2)  
aus Polyester, orange, 50 mm breit, mit Ratsche (01857)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
<b>AR40</b>	5000	50	<b>25,-</b>	<b>2.50</b>



**Umreifungsgurt mit ROBUSTA-Ratsche** (EN 12195-2)  
aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, mit Feinverzahnung (20045).

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
<b>AR50</b>	5000	50	<b>44,-</b>	<b>2.50</b>



**Umreifungsgurt mit ABS-Ratsche** (EN 12195-2)  
aus hochfestem Stahl, verzinkt und blau kunstharzbeschichtet, mit «Anti-Belt-Slip-Verfahren» (20020)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
<b>AS50</b>	5000	50	<b>52,-</b>	<b>4.50</b>



**Umreifungsgurt mit Ratsche** (EN 12195-2)  
aus Polyester, orange, 75 mm breit, mit Ratsche (20025)

Art.	Zurrkraft LC [daN]	Breite B [mm]	Preis 4 m	+ /- m
<b>AR100</b>	10000	75	<b>152,-</b>	<b>11,-</b>

