

Datenblatt:

## Steckdosenleiste LINEA PLUS 6xT13 3m mit Haftmagnete ws

Die wichtigsten Eigenschaften sind eine schmale und kompakte Bauform, ein Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und die bereits erwähnte vorteilhafte Steckdosenanordnung. Auch haben wir bei den Steckdosennestern, das von uns patentierte Lock-System integriert. Steba Linea Plus ist von Grund auf mit einem Thermoschutz gegen Überhitzung ausgestattet. Als Varianten sind die Leisten in Weiss oder Anthrazit, mit versenktem Leuchtschalter oder mit unauffälligem Resetknopf erhältlich. Soll die Steckdosenleiste einen festen Stand haben? Kein Problem, denn sie kann mittels Schrauben oder integrierten Magneten befestigt werden.



Artikel online unter:

<https://www.steffen.ch/de/products/200180236-c>

Artikelnummer	200180236 C
EAN	7611007143626
Einheits Nr.	986171223
Einheit	STK
Verpackungseinheit	3
Verpackungsmasse	8 x 44 x 4 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.63 Kg
Ursprungsland	China
Zolltarif Nr.	85366952



### Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Steckdosenleiste Standard
Marke	STEFFEN
Modell	Linea Plus
Anzahl Steckdosen	6
Steckdosentyp	Typ 13
Steckdosenfarbe	Weiss
Steckdosenausrichtung	quer
Erhöhter Berührungsschutz	Nein
Schalter	Nein
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
Nennleistung	2300 W
Kabeltyp	H05VV-F (Td)
Leiteranzahl	3
Leiterquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Kabellänge	3 m
Kabelfarbe	Weiss

Merkmal	Bezeichnung
Steckertyp	Typ 12
Befestigungsmöglichkeit	Haftmagnete, Befestigungsaussparung Rückseite
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Produktfarbe	Weiss
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Überstromschutz
Zusatzfunktionen	Steckdosen mit Lock-Funktion
Zusatzfunktionen	hochschlagfestes Gehäuse
Produkthöhe	440 mm
Produktbreite	80 mm
Produkttiefe	40 mm
Gewicht netto	0.625 Kg
Verpackungsart	Schrumpffolie