

## Datenblatt

### GardenLine Steckdosen-Erdpfahl mit Timer 2xT13 mit



Art.Nr.	24 9112
Beschreibung	GardenLine Steckdosen-Erdpfahl mit Timer, mit 2 Aussensteckdosen T13 mit Klappdeckel, mit Resetschalter (Breaker Switch), hochschlagfest, IP44, 3m Gd Kabel 3x1mm <sup>2</sup> mit Stecker T12, H: 45.5cm B: 9cm
Marke	GARDENLINE
EAN	7611007126186
EAN alt	
Einheits Nr.	
Herstellernr.	SA-C060SW1
Vorgänger	19 9112
Einheit	STK
Verpackungseinheit	TU 1 / SU 1
Verpackungsmasse (cm)	9.5 x 46.5 x 8.5 (B x H x T)
Gewicht inkl.	
Ursprungsland	China
Zolltarifnr.	85369010

